

2,5 inch USB SATA Externe Harde Schijf Behuizing met Geïntegreerde USB-kabel

Productcode: SAT2510SCB



De SAT2510SCB Externe Harde Schijf Behuizing maakt van vrijwel elke 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of solid state drive (SSD) een draagbare externe harde schijf. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

Deze handige en draagbare schijfbehuizing wordt geleverd met USB 2.0-kabel en is uitgevoerd in duurzaam aluminium met een compact en licht ontwerp dat perfect past in uw zak of laptoptas wanneer het niet in gebruik is.

Om de verbinding met de pc of laptop te vereenvoudigen kan de behuizing worden gevoed via de ingebouwde USB-aansluiting, waardoor er geen externe netadapter nodig is en men niet hoeft te zoeken naar een geschikt stopcontact – een gemakkelijke manier een back-up van gegevens te maken of opgeslagen bestanden te laden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Drukke reizigers die onderweg geen tijd kunnen verspillen met het vinden of uitzoeken van kabels
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium

- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- Geïntegreerde 5 cm lange USB-kabel
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Duurzame en lichtgewicht aluminium behuizing
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	SunplusIT - SPIF301

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee
RAID	Nee



	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
<hr/>		
Connector(en)	Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatoren	LED-indicatoren	Blauw power en activiteit
<hr/>		
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	0.5A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	H
<hr/>		
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
	Vochtigheid	10% tot 90% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
	Type behuizing	Aluminium
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	5.2 in [13.1 cm]
	Breedte product	3.3 in [84 mm]



Hoogte product	0.6 in [16 mm]
Gewicht product	5.1 oz [145 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.2 in [18.3 cm]
Package Width	1.6 in [41 mm]
Package Height	6.0 in [15.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.9 oz [280 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2,5 inch Aluminum Behuizing met Geïntegreerde USB Kabel
	USB Y-adapter verlengkabel
	Pakje met schroeven
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

