

2,5" USB SATA externt hårddiskabinett med integrerad USB-kabel

Produkt ID: SAT2510SCB




Det externa SAT2510SCB hårddiskabinettet förvandlar en 2,5" SATA (SATA, SATA II, SATA III) -hårddisk eller solid state-enhet (SSD) till en portabel extern USB-hårddisk. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB) kan användas för att förbättra datorns lagrings/säkerhetskopieringsmöjligheter.

Hårddiskabinettet har en bekväm och portabel design, en inbyggd USB 2.0-kabel och en hållbar och lätt aluminiumkonstruktion som passar perfekt i fickan eller datorväskan när den inte används.

För att förenkla anslutningen till värddatorn kan kabinettet strömföras via USB-anslutningen så att man slipper behovet av en extern strömkälla och att behöva leta efter lämpliga eluttag samtidigt som det är enklare att göra en säkerhetskopiering eller ladda lagrade filer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Upptagna resenärer som inte vill slösa tid på att hitta eller sortera sina kablar när de är på språng

- Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
- Lägg till extra lagring till nästan vilket datorsystem med USB som helst
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Hämta data från en gammal SATA-hårddisk eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- Integrerad 5 cm USB-kabel
- USB 2.0 värdgränssnitt med hög hastighet och stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Strömförses direkt från USB-porten
- Lätta och hållbara chassin av aluminium
- LED-indikator för ström/aktivitet
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stöder 2,5" formfaktor SATA-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 2.0
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	SunplusIT - SPIF301

Prestanda

	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP-stöd	Nej
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 RPM-hårddiskar
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Blå ström och aktivitet
Ström	Strömkälla	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
	Utspanning	5 DC
	Utström	0.5A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	H
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
	Luftfuktighet	10 till 90 % RH
Utseende	Färg	Silver
	Kabinetttyp	Aluminium
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd	5.2 in [13.1 cm]
Produktbredd	3.3 in [8.4 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	5.1 oz [145 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.2 in [18.3 cm]
Package Width	1.6 in [41 mm]
Paketets höjd	6.0 in [15.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.9 oz [280 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2,5" kabinet i aluminium med integrerad USB-kabel
	1 - USB Y-förlängningskabel
	1 - Förpackning med skruvar
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.