

Box esterno USB 2.0 per disco rigido SATA da 2,5" - colore argento

ID prodotto: SAT2510U2



Questa enclosure per disco rigido esterno USB a SATA trasforma virtualmente qualsiasi disco rigido SATA 2,5" (SATA, SATA II, SATA III) per laptop o disco SDD in una perfetta soluzione di archiviazione portatile. Ideale per l'archiviazione di file digitali multimediali e altre applicazioni che richiedono molto spazio, l'enclosure permette di sfruttare al massimo il disco rigido, collegandosi al computer host mediante USB 2.0 (compatibile all'indietro con USB 1.1) con velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 1 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Questa enclosure per disco rigido esterno è una soluzione davvero portatile che si presenta con una struttura in alluminio leggera ma resistente, un design dal fattore di forma ridotto e può essere facilmente conservata in tasca o nella custodia per notebook, quando non viene utilizzata.

Inoltre, per evitare la necessità di dover trovare una presa di alimentazione al momento di eseguire il backup dei dati o caricare i file archiviati, l'enclosure per disco rigido SATA USB non richiede un'alimentazione esterna, poiché viene alimentata mediante il collegamento USB al computer.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e ultra portatile per laptop e netbook
- Per aggiungere capacità di archiviazione a sistemi USB
- Per il backup dei dati in un dispositivo di archiviazione esterno
- Permette di recuperare dati da altre unità laptop o trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Caratteristiche

- Struttura leggera in alluminio e di lunga durata
- Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Indicatore LED di alimentazione/attività
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattori di forma 2,5" e unità a stato solido (SSD)
- Alimentato direttamente dalle porte USB
- Design compatto e portatile
- Include un astuccio protettivo per il trasporto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 2.0
Tipo bus	USB 2.0
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
ID chipset	SunplusIT - SPIF225A

Prestazioni		
Massima velocità di trasferimento dati		480 Mbps
Supporto UASP		No
RAID		No
Capacità max unità		Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
Connettore/i		
Tipo/i connettori		1 - USB mini-B (5 pin)
Software		
Compatibilità con sistemi operativi		OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
Indicatori LED		1 - Verde: alimentazione/Rosso: attività disco
Alimentazione		
Fonte di Alimentazione		Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione ingresso		5 DC
Ambientale		
Temperatura d'esercizio		0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione		-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità		0 ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche		
Colore		Argento
Tipo enclosure		Alluminio
Altezza max unità		0.4 in [9.5 mm]
Lunghezza prodotto		4.7 in [12 cm]

Larghezza prodotto	3.0 in [7.6 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	2.1 oz [60 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.3 in [16 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.8 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [31 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.3 oz [178 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Enclosure in alluminio 2,5"
	1 - Cavo Y USB 2.0
	1 - Kit viti
	1 - Mini cacciavite
	1 - Case protettivo
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.