

Gabinete Adaptador de Disco Duro HDD de 2.5" SATA externo USB 2.0 - Carcasa Plateado Portátil

ID del Producto: SAT2510U2



Este Gabinete para Disco Duro Externo USB a SATA convierte prácticamente cualquier disco duro o de estado sólido SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 pulgadas de una laptop en una conveniente solución de almacenamiento portátil. Ideal para almacenar multimedios digitales y otras aplicaciones exigentes, el gabinete permite sacar el máximo provecho de su disco duro cuando se conecta a un ordenador host a través de USB 2.0 (también es compatible con USB 1.1) para alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con hasta 1TB) para mejorar significativamente las funciones de almacenamiento o para realizar copias de seguridad de su ordenador.

Una verdadera solución portátil, esta carcasa para disco duro externo construida en aluminio ligero y duradero ofrece un diseño de factor de forma pequeño que cabe perfectamente en el bolsillo o la funda del ordenador portátil cuando no está en uso.

Además, para evitar la molestia de buscar un tomacorriente externo al momento de realizar las copias de seguridad de sus datos o cargar sus archivos almacenados, el gabinete para disco duro USB SATA no requiere fuente de alimentación externa, ya que se alimenta a través de la conexión USB del ordenador.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Permite crear una solución de almacenamiento portátil en forma rápida – ideal para ordenadores portátiles o netbooks
- Permite ampliar el almacenamiento a cualquier ordenador equipado con USB
- Permite realizar copias de seguridad en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite recuperar información del disco de un ordenador antiguo, o convertir un disco sin usar en un espacio extra de almacenamiento externo

Características

- Fabricado en aluminio, durable y liviano
- Interfaz de host compatible con USB 2.0 de alta velocidad – soporta velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- LED de Encendido/Actividad
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros y unidades de estado sólido SATA con factor de forma de 2,5 pulgadas
- Alimentado directamente desde los puertos USB
- Diseño compacto, portátil
- Incluye una funda protectora

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 2.0
Tipo de Bus	USB 2.0
Cantidad de Unidades	1

Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	SunplusIT - SPIF225A

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps
Compatibilidad con UASP	No
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM

Conecotor(es)

Tipo(s) de Conecotor(es)	1 - USB Mini B (5 pines)
--------------------------	--------------------------

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Verde: Encendido / Rojo: Actividad de la Unidad
-----------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)

Tensión de Entrada	5 DC
--------------------	------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR 0 ~ 90%

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.6 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	2.1 oz [60 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [16 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [31 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.3 oz [178 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete SATA de 2,5"
	1 - Cable Y USB 2.0
	1 - Kit de Tornillos
	1 - Mini Destornillador
	1 - Funda Protectora
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

