

2,5 inch Zilver USB 2.0 naar SATA Externe Harde Schijf Behuizing

Productcode: SAT2510U2



Deze USB naar SATA externe schijfbehuizing maakt van vrijwel elke 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of SSD het perfecte draagbare opslagmedium! De behuizing is ideaal voor het opslaan van multimediabestanden en andere veeleisende toepassingen – op deze manier haalt u het meeste uit uw harde schijf. Het kan op een computer worden aangesloten via USB 2.0 (of eventueel USB 1.1) voor maximale overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De externe schijfbehuizing is uitgevoerd in duurzaam aluminium met een compact en licht ontwerp en is een echt draagbare oplossing dat perfect past in uw zak of notebooktas wanneer het niet in gebruik is.

Om u de moeite van het zoeken naar een stopcontact te besparen, net wanneer u een back-up wilt maken van uw gegevens of uw opgeslagen bestanden wilt laden, heeft de USB SATA schijfbehuizing geen externe voeding nodig – het wordt gevoed via de USB-poort van de aangesloten computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Snelle en uiterst draagbare externe opslag voor laptops of netbooks
- Extra opslag voor elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van uw gegevens op een extern opslagapparaat
- Zet gegevens over vanuit uw oude laptopschijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- Lichte, duurzame aluminium constructie
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- LED voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poorten
- Compact, draagbaar ontwerp
- Inclusief beschermende draagtas

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Bus type	USB 2.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast

	Chipsetcode	SunplusIT - SPIF225A
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
	RAID	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB Mini-B (5-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Groen: Power / Rood: Schijfactiviteit
Voeding		
	Voedingsbron	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
	Ingangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zilver
	Type behuizing	Aluminium
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	4.7 in [12 cm]

Breedte product	3.0 in [7.6 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	2.1 oz [60 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.3 in [16 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.3 oz [178 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2,5 inch SATA Behuizing
	1 - USB 2.0 Y-adapter
	1 - Set schroeven
	1 - Mini-schroevendraaier
	1 - Beschermhoes
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.