

2,5" silver USB 2.0 kabinett för extern SATA-hårddisk

Produkt ID: SAT2510U2



Detta USB till SATA extern hårddiskkabinett förvandlar i stort sett vilken 2,5" SATA (SATA, SATA II, SATA III) hårddisk eller SSD som helst till en perfekt portabel lagringslösning! Kabinettet är idealiskt för lagring av digital multimedia och andra krävande applikationer och låter dig få ut det mesta av din hårddisk och ansluter till en värddator med USB 2.0 (även bakåtkompatibelt med USB 1.1) för maximal dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB) kan användas för att förbättra datorns lagrings/säkerhetskopieringsmöjligheter.

Kabinettet för externa hårddiskar är i sanning en portabel lösning med lätt men hållbar konstruktion i aluminium och en liten formfaktor som passar perfekt i fickan eller datorväskan när den inte används.

USB SATA-hårddiskkabinettet behöver heller ingen extern strömkälla eftersom det får ström genom USB-anslutningen till datorn så du slipper leta upp ett eluttag när du vill göra en säkerhetskopiering av din data eller läsa in sparade filer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en snabb och ultraportabel extern förvaring till bärbara datorer
- Tilläggsförvaring till ett USB-aktiverat datorsystem
- Gör en säkerhetskopiering till en extern lagringsenhet
- Hämta data från en gammal bärbar dators hårddisk eller gör om den oanvända enheten till ett extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- Lätt, hållbar konstruktion av aluminium
- USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Ström/aktivitet LED
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stödjer 2,5 tums SATA-hårddisksformfaktorer (HDD) och SSD.
- Strömförses direkt från USB-portar
- Kompakt, portabel design
- En skyddande bärpåse medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 2.0
Busstyp	USB 2.0
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	SunplusIT - SPIF225A

Prestanda

	Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
	UASP-stöd	Nej
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 RPM-hårddiskar
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - USB Mini-B (5-stifts)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Grön: Ström / Röd: Enhet aktivitet
Ström		
	Strömkälla	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
	Inspänning	5 DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0 ~ 90% RH
Utseende		
	Färg	Silver
	Kabinettyp	Aluminium
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlängd	4.7 in [12 cm]
	Produktbredd	3.0 in [7.6 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	2.1 oz [60 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.3 in [16 cm]
Paketets bredd	5.0 in [12.8 cm]
Paketets höjd	1.2 in [31 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.3 oz [178 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2,5 tums SATA-kabinett
	1 - USB 2.0 Y-kabel
	1 - Skruvsats
	1 - Miniskruvmejsel
	1 - Skyddsfodral
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.