

## Caja de Disco Duro HDD de 2,5" SATA externo USB 2.0 y eSATA - Plateado Portátil

ID del Producto: SAT2510U2E



Este Gabinete para Disco Duro Externo eSATA/USB convierte prácticamente cualquier disco duro o de estado sólido SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 pulgadas de una laptop en una conveniente solución de almacenamiento portátil.

Ideal para almacenar multimedia digital y otras aplicaciones exigentes, el gabinete permite sacar el máximo provecho de su disco duro cuando se lo conecta a un ordenador host a través de USB 2.0 (también es compatible con USB 1.1) o eSATA, alcanzando velocidades de transferencia de datos de hasta 3Gbps (con eSATA). Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con hasta 1TB) para mejorar significativamente las funciones de almacenamiento o para realizar copias de seguridad de su ordenador.

Una solución verdaderamente portátil, el SAT2510U2E construido en aluminio ligero y duradero ofrece un diseño de factor de forma pequeño que cabe perfectamente en el bolsillo o la funda del ordenador portátil cuando no está en uso. Además, para evitar la molestia de buscar un tomacorriente externo al momento de realizar las copias de seguridad de sus datos o cargar sus archivos almacenados, el gabinete se alimenta a través de la conexión USB, por lo que no requiere fuente de alimentación externa.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite crear una solución de almacenamiento externo rápido y portátil para ordenadores de escritorio, portátiles o netbooks
- Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB

- Permite realizar copias de respaldo de datos en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin necesidad de usar una red
- Permite recuperar datos del disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de almacenamiento externo adicional

## Características

- Interfaz host eSATA compatible con la revisión 2 de la especificación SATA, con soporte para velocidades de transferencia de hasta 3 Gbps
- Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Se alimenta directamente del puerto USB
- Chasis de aluminio liviano y durable
- Indicador LED de Encendido/Actividad
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) SATA de 2,5 pulgadas
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap
- Incluye funda protectora

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 2.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de	JMicron - JM20316

## Chips

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	eSATA - 3Gbps USB 2.0 - 480Mbps
Compatibilidad con UASP	No
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM

### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	eSATA (7 pines, datos) USB Mini B (5 pines)
-------------------------	--

### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

### Indicadores

Indicadores LED	Un sólo LED, cuando parpadea indica actividad en el disco
-----------------	---

### Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	5 DC
--------------------	------

### Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
Longitud del Producto	5.3 in [13.5 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]

Peso del Producto 3.2 oz [90 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja 7.7 in [19.5 cm]

Ancho de la Caja 6.1 in [15.5 cm]

Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 11.8 oz [335 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Gabinete SATA 2,5"

Cable USB

Cable USB a DC

Cable eSATA

Tornillos

Destornillador

Estuche

Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

