

Box esterno eSATA e USB 2.0 per HDD SATA da 2,5"

ID prodotto: SAT2510U2E




Questa enclosure per disco rigido esterno USB/eSATA trasforma virtualmente qualsiasi disco rigido SATA 2,5" (SATA, SATA II, SATA III) per laptop o unità a stato solido (SSD) in una perfetta soluzione di archiviazione portatile.

Ideale per l'archiviazione di file digitali multimediali e altre applicazioni esigenti, l'enclosure per disco rigido esterno permette di sfruttare al massimo il disco rigido, collegandosi al computer host mediante USB 2.0 (compatibile all'indietro con USB 1.1) o eSATA con velocità di trasferimento dati massime fino a 3 Gbps (tramite eSATA). È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 1 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

SAT2510U2E è una soluzione davvero portatile che presenta una struttura in alluminio leggera, ma resistente, un design dal fattore di forma ridotto e può essere conservata in tasca o nella custodia per notebook, quando non viene utilizzata. Inoltre, per evitare la necessità di dover trovare una presa di alimentazione al momento di eseguire il backup dei dati o caricare i file archiviati, l'enclosure prevede il funzionamento via USB, senza bisogno di alimentazione esterna.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Caratteristiche

- Interfaccia host eSATA conforme a SATA revisione 2, con supporto per velocità di trasferimento fino a 3 Gbps
- Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Alimentata direttamente dalla porta USB
- Chassis leggero in alluminio e di lunga durata
- Indicatore di batteria/attività LED
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA o unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5"
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Astuccio portatile di protezione incluso

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 2.0 & eSATA
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in

	Tipo unità	SATA
	Installazione unità	Fisso
	ID chipset	JMicron - JM20316
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	eSATA - 3 Gbps USB 2.0 - 480 Mbps
	Supporto UASP	No
	RAID	No
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - eSATA (7 pin, dati) 1 - USB mini-B (5 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - LED singolo, lampeggia indicando l'attività dell'unità
Alimentazione		
	Tensione ingresso	5 DC
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Argento
	Tipo enclosure	Alluminio
	Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
	Lunghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
	Larghezza prodotto	2.8 in [7 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]

	Peso prodotto	3.2 oz [90 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	7.7 in [19.5 cm]
	Package Width	6.1 in [15.5 cm]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.7 lb [0.3 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Enclosure SATA 2,5"
		1 - Cavo USB
		1 - Cavo da USB a CC
		1 - Cavo eSATA
		1 - Viti
		1 - Cacciavite
		1 - Astuccio portatile
		1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.