

Adaptador Externo de Disco Duro HDD 2,5" SATA USB 2.0 y eSATA - Plata Portátil

ID del Producto: SAT2510U2E



Este Gabinete para Disco Duro Externo eSATA/USB convierte prácticamente cualquier disco duro o de estado sólido SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 pulgadas de una laptop en una conveniente solución de almacenamiento portátil.

Ideal para almacenar multimedia digital y otras aplicaciones exigentes, el gabinete permite sacar el máximo provecho de su disco duro cuando se lo conecta a un ordenador host a través de USB 2.0 (también es compatible con USB 1.1) o eSATA, alcanzando velocidades de transferencia de datos de hasta 3Gbps (con eSATA). Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con hasta 1TB) para mejorar significativamente las funciones de almacenamiento o para realizar copias de seguridad de su ordenador.

Una solución verdaderamente portátil, el SAT2510U2E construido en aluminio ligero y duradero ofrece un diseño de factor de forma pequeño que cabe perfectamente en el bolsillo o la funda del ordenador portátil cuando no está en uso. Además, para evitar la molestia de buscar un tomacorriente externo al momento de realizar las copias de seguridad de sus datos o cargar sus archivos almacenados, el gabinete se alimenta a través de la conexión USB, por lo que no requiere fuente de alimentación externa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite crear una solución de almacenamiento externo rápido y portátil para ordenadores de escritorio, portátiles o netbooks
- Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB
- Permite realizar copias de respaldo de datos en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin necesidad de usar una red
- Permite recuperar datos del disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de almacenamiento externo adicional

Características

- Interfaz host eSATA compatible con la revisión 2 de la especificación SATA, con soporte para velocidades de transferencia de hasta 3 Gbps
- Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Se alimenta directamente del puerto USB
- Chasis de aluminio liviano y durable
- Indicador LED de Encendido/Actividad
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) SATA de 2,5 pulgadas
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap
- Incluye funda protectora

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 2.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in

Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JM20316

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	eSATA - 3Gbps USB 2.0 - 480Mbps
Compatibilidad con UASP	No
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - eSATA (7 pines, datos) 1 - USB Mini B (5 pines)
-------------------------	--

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Un sólo LED, cuando parpadea indica actividad en el disco
-----------------	---

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	5 DC
--------------------	------

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]

Longitud del Producto	5.3 in [13.5 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [7 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	3.2 oz [90 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Ancho de la Caja	6.1 in [15.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [40 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.7 lb [0.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete SATA 2,5"
	1 - Cable USB
	1 - Cable USB a DC
	1 - Cable eSATA
	1 - Tornillos
	1 - Destornillador
	1 - Estuche
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.