

## 2,5 inch eSATA USB Externe SATA Harde Schijf Behuizing

Productcode: SAT2510U2E



Deze eSATA/USB Externe Harde Schijf Behuizing maakt van vrijwel elke 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of solid state drive (SSD) het perfecte draagbare opslagmedium!

De externe schijfbehuizing is ideaal voor het opslaan van multimediate bestanden en andere veeleisende toepassingen – op deze manier haalt u het meeste uit uw harde schijf. Het kan op een computer worden aangesloten via USB 2.0 (ook compatibel met USB 1.1) of eSATA voor maximale overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s (via eSATA). Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De SAT2510U2E is uitgevoerd in duurzaam aluminium met een compact en licht ontwerp en is een echt draagbare oplossing dat perfect past in uw zak of notebooktas wanneer het niet in gebruik is. En om u de moeite van het zoeken naar een stopcontact te besparen, net wanneer u een back-up wilt maken van uw gegevens of uw opgeslagen bestanden wilt laden, wordt de behuizing gevoed via USB en heeft daardoor geen externe voeding nodig.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk

- Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

## Eigenschappen

- eSATA-aansluiting (voldoet aan SATA versie 2) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Duurzame en lichtgewicht aluminium behuizing
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable
- Inclusief beschermende draagtas

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0 & eSATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	JMicron - JM20316

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	eSATA - 3 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee



	RAID	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
<hr/>		
Connector(en)		
	Type connector(en)	eSATA (7-polig, data)  USB Mini-B (5-polig)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Enkele LED, knippert bij schijfactiviteit
<hr/>		
Voeding		
	Ingangsspanning	5 DC
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zilver
	Type behuizing	Aluminium
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	5.3 in [13.5 cm]
	Breedte product	2.8 in [70 mm]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Gewicht product	3.2 oz [90 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	7.7 in [19.5 cm]
	Package Width	6.1 in [15.5 cm]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	11.8 oz [335 g]



---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	2,5 inch SATA Behuizing
	USB-kabel
	USB-naar-DC-kabel
	eSATA-kabel
	Schroeven
	Schroevendraaier
	Reisetui
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

