

2,5" eSATA USB kabinett för extern SATA-hårddisk

Produkt ID: SAT2510U2E




Detta externa eSATA/USB-hårddiskskabinett gör om i stort sett alla 2,5 tums SATA- (SATA, SATA II, SATA III) hårddiskar i bärbara datorer eller SSD till den perfekta bärbara lagringslösningen!

Perfekt för att lagra digital multimedia och andra krävande applikationer. Med det externa HDD-kabinettet kan du få ut det mesta av din hårddisk. Du kan ansluta det till en värddator genom att använda en USB 2.0 (även bakåtkompatibel med USB 1.1) eller eSATA för maximal dataöverföringshastighet på över 3 Gbps (om du använder eSATA). Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB) kan användas för att förbättra datorns lagrings/säkerhetskopieringsmöjligheter.

Detta är verkligen en bärbar lösning. SAT2510U2E har en lätt men också hållbar aluminiumkonstruktion och den har även en liten formfaktor som passar perfekt i din ficka eller datorväska när det inte används. För att inte krångla med att försöka hitta ett eluttag när du vill säkerhetskopiera din dator eller spara lagrade filer, strömförsörjs hårddiskskabinettet via USB vilket gör att den inte kräver någon extern strömkälla.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
- Lägg till extra lagring till nästan vilket datorsystem med USB som helst
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Hämta data från en gammal SATA-hårddisk eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- SATA revision 2-kompatibelt eSATA-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 3 Gbps
- USB 2.0 värdgränssnitt med hög hastighet och stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Strömförses direkt från USB-porten
- Lätta och hållbara chassin av aluminium
- LED-indikator för ström/aktivitet
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stöder 2,5" formfaktor SATA-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- En skyddande bärpåse medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 2.0 & eSATA
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad

	Chipset-ID	JMicron - JM20316
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	eSATA - 3 Gbps USB 2.0 - 480 Mbps
	UASP-stöd	Nej
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 RPM-hårddiskar
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - eSATA (7-stifts, data) 1 - USB Mini-B (5-stifts)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - En LED, blinkar för att visa enhetsaktivitet
Ström		
	Inspänning	5 DC
Utseende		
	Färg	Silver
	Kabinetttyp	Aluminium
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlängd	5.3 in [13.5 cm]
	Produktbredd	2.8 in [7 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	3.2 oz [90 g]
Förpackning		

Paketets längd	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Paketets höjd	1.6 in [40 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.7 lb [0.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2,5" SATA-kabinett
	1 - USB-kabel
	1 - USB till DC-kabel
	1 - eSATA-kabel
	1 - Skruvar
	1 - Skruvmejsel
	1 - Resefodral
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.