

## 2,5 inch USB FireWire SATA Externe Harde Schijf Behuizing

Productcode: SAT2510U2F



De SAT2510U2F Externe Harde Schijf Behuizing ondersteunt zowel USB 2.0 en FireWire 400 (IEEE1394a) verbindingen voor de nodige compatibiliteit en biedt handige en veelzijdige externe SATA-opslag voor desktopcomputers en MacBooks® en Windows®-laptops. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De USB/FireWire-behuizing is compact uitgevoerd in lichtgewicht aluminium en wordt geleverd met een 6-pins FireWire-kabel voor een eenvoudige verbinding via IEEE 1394a, evenals een USB-naar-voedingsadapter en een USB 2.0 Y-kabel, die kan worden gebruikt om te zorgen voor voldoende vermogen voor harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een hogere capaciteit / hoger stroomverbruik.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

## Eigenschappen

- FireWire400-aansluiting (voldoet aan IEEE1394a) met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB- of FireWire-poort
- Duurzame en lichtgewicht aluminium behuizing
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0 & Firewire
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	Initio - INIC-1615

---

### Prestaties

Type en snelheid	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1

TB of minder

<b>Connector(en)</b>		
Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)	
Hostaansluitingen	Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)	
	USB Mini-B (5-polig)	
<b>Software</b>		
Besturingssystemen	Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8, Linux	
<b>Indicatoren</b>		
LED-indicatoren	Groen - continu: power, knipperend: activiteit	
<b>Voeding</b>		
Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)	
Ingangsspanning	110V-240V AC	
Uitgangsspanning	5 DC	
Uitgangsstroom	0.5A	
Polariteit pin midden	Positief	
Stekkertype	H	
<b>Gebruiksomgeving</b>		
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)	
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid	
<b>Fysieke eigenschappen</b>		
Kleur	Zilver	
Type behuizing	Aluminium	
Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]	



Lengte product	5.4 in [13.7 cm]
Breedte product	3.1 in [80 mm]
Hoogte product	0.7 in [17 mm]
Gewicht product	4.1 oz [115 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	2.2 in [56 mm]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.4 oz [350 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2,5 inch SATA Harde Schijf Behuizing
	Verloopkabel USB naar Voeding (DC-plug)
	6-pins FireWire-kabel
	USB Y-adapter
	Bevestigingsschroeven
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

