

Extra 2,5 inch SATA Harde Schijf Behuizing voor SAT2510U2REM

Productcode: SAT2510U2S



Deze extra 2,5 inch verwisselbare SATA-schijfbehuizing is ontworpen voor gebruik met de 3,5 inch bay verwisselbare 2,5 inch SATA-schijfbehuizing (SAT2510U2REM) van StarTech.com. Het biedt extra externe opslag via USB 2.0, zodat meerdere gebruikers bestanden en toegang kunnen delen vanaf een enkele pc. De extra schijfbehuizing heeft een draagbaar ontwerp dat bijdraagt aan de mobiliteit van uw gegevens, zodat u extern toegang heeft tot uw bestanden vanaf een desktopcomputer of laptop, of om gegevens over te zetten naar vergelijkbaar uitgeruste pc's in een ander kantoor, datacenter of thuisomgeving.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik meerdere harde schijven met dezelfde installatie van SAT2510U2REM voor verschillende scenario's en configuraties of afwisselende back-up-schijven
- Professionals die met grote bestanden werken die moeten worden overgezet tussen verschillende computers / locaties
- Werk aan grote presentaties of demonstraties op uw desktopcomputer en neem deze vervolgens eenvoudig mee naar de klant op locatie zonder bestanden te hoeven overzetten tussen schijfstations
- Zakelijke professionals die ook onderweg rechtstreeks toegang nodig hebben tot al hun gegevens
- Gebruikers die zowel snelle interne opslag als draagbare externe opslag nodig hebben

Eigenschappen

- Extra/reserve verwisselbare schijfbehuizing voor SAT2510U2REM
- Uniek ontwerp van de behuizing maakt het mogelijk te worden gebruikt als interne verwisselbare schijf of als gewone externe behuizing
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort bij extern gebruik
- Lichte en duurzame aluminium constructie voor de schijfbehuizing
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	JMicron - JM20336

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s SATA II (3 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Getest tot 500 GB

Connector(en)



Type connector(en)	SATA voeding (15-polig) USB B (4-polig)
Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) USB Mini-B (5-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS X (tested up to 10.8) , Linux
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Dit is een extra 2,5 inch harde schijf behuizing voor de SAT2510U2REM
---------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Ingangsspanning	5 DC
Stekkertype	F

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
Lengte product	5.2 in [13.3 cm]
Breedte product	3.1 in [79 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	3.5 oz [100 g]

Verpakkingsinformatie



Package Length	7.3 in [18.5 cm]
Package Width	1.6 in [40 mm]
Package Height	6.0 in [15.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.9 oz [280 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	Harde Schijf Behuizing
	USB-kabel
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

