

Boîtier pour Disque Dur SATA 2.5" Externe et Interne - Rack Amovible SATA pour Baie 3.5 / 5.25"

N° de produit: SAT2510U3REM



Le rack mobile/système de sauvegarde amovible de disque dur SATA 2,5 pouces SAT2510U3REM transforme un disque dur/SSD SATA 2,5 pouces en disque dur amovible qui peut également être utilisé en externe comme boîtier USB 3.0 normal.


Cette baie de disque dur amovible SATA 2,5 pouces peut être montée sur toute baie en façade de 3,5 ou 5,25 pouces pour offrir un rack mobile à échange à chaud. Les disques peuvent alors être installés et retirés facilement sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur à chaque fois. Cela offre un moyen pratique pour créer des sauvegardes qui peuvent ensuite être retirées pour être conservées/archivées.

En dehors de la baie de disque dur, le boîtier peut servir de disque dur USB 3.0 externe standard avec un débit pouvant atteindre 5 Gb/s (10 fois plus que l'USB 2.0). Cela fait de la baie de disque dur 2,5 pouces amovible un accessoire idéal pour les personnes mobiles, travaillant sur des fichiers volumineux.

Pour encore plus de polyvalence, StarTech.com offre le SAT2510U3S, un boîtier de disque dur SATA 2,5 pouces supplémentaire pour le SAT2510U3REM, permettant ainsi l'échange de plusieurs boîtiers sur l'ordinateur principal. Le SAT2510U3REM est également rétrocompatible avec le modèle USB 2.0, SAT2510U2S.

Le système de sauvegarde amovible de disque dur SAT2510U3REM bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez une baie avec échange à chaud à un serveur ou un ordinateur de poste de travail pour une solution de stockage amovible
- Passez d'un stockage interne rapide à un stockage externe mobile, et vice-versa
- Environnements dans lesquels les disques de stockage doivent être remplacés/retirés régulièrement

Spécifications techniques

- La conception à montage en façade permet une installation dans toute baie de 3,5 ou 5,25 pouces standard
- Le design unique du boîtier permet de l'utiliser comme rack mobile interne ou boîtier USB 3.0 externe
- Ejection du disque par bouton poussoir depuis la baie montée en façade
- Classification d'inflammabilité UL 94 V-0.
- Construction durable en aluminium (boîtier du disque)
- Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).
- Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Touche de verrouillage	Non
Interface	SATA
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de disques	1

Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Amovible
ID du chipset	ASMedia - ASM1053 ASMedia - ASM1456

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s SATA III (6 Gbps)
Spécifications générales	Classification d'inflammabilité UL 94 V-0.
MTBF	100,000 hours

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	1 - SATA (7 broches , données) 1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	-------------------------------------------------

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Baie de 3,5 ou 5,25 pouces libre en façade Connecteur de données SATA interne libre Connecteur d'alimentation interne SATA ou LP4 Molex disponible
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/activité (vert)
----------------------	----------------------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Hauteur de disque max.	0.4 in [9.5 mm]
Longueur du produit	6.5 in [16.5 cm]
Largeur du produit	5.7 in [14.6 cm]
Hauteur du produit	1.6 in [4.2 cm]
Poids du produit	14.5 oz [410.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.3 in [23.7 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	3.1 in [80.0 mm]
Poids brut	1.6 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier SATA 2,5 pouces
	1 - Baie de disque 3,5 pouces en façade
	1 - Support adaptateur 3,5 pouces vers 5,25 pouces pour baie en façade
	1 - Câble adaptateur d'alimentation SATA 15 broches

vers alimentation de disquette SP4 4 broches

1 - Câble adaptateur d'alimentation LP4 Molex 4 broches
vers alimentation de disquette SP4 4 broches

1 - Câble SATA

1 - Câble USB 3.0 A vers Micro B

1 - Ensemble de vis

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis