

Löstagbart 2,5" SATA-HDD-kabinett/system för säkerhetskopiering/flyttbart ställ för 3,5/5,25" fack

Produkt ID: SAT2510U3REM



Det löstagbara systemet SAT2510U3REM för säkerhetskopiering/flyttbart ställ för 2,5" SATA HDD gör om en 2,5" SATA HDD/SSD-enhet till en löstagbar hårddisk som även kan användas externt som ett vanligt USB 3.0-kabinett.

Detta löstagbara 2,5" SATA-hårddiskfack kan monteras i ett frontfack på 3,5" eller 5,25" och bli ett hot-swap-kapabelt flyttbart ställ. Enheter kan sedan enkelt installeras och tas bort från datorn utan att du varje gång behöver öppna chassit vilket ger en praktisk metod för att göra säkerhetskopior som kan arkiveras eller ställas undan på ett säkert ställe.

Utanför enhetsfacket kan kabinettet användas som en vanlig extern USB 3.0-hårddisk med dataöverföringsbandbredd på upp till 5 Gbps (10x snabbare än USB 2.0). Därför är det löstagbara 2,5" hårddiskfacket ett perfekt tillbehör för dem som jobbar med väldigt stora filer och behöver ta med dem på resor.

För ännu mer mångsidighet finns StarTech.coms SAT2510U3S, ett extra 2,5" SATA-hårddiskabinett för SAT2510U3REM, som ger flera kabinett som kan anslutas och tas bort från värddatorn. SAT2510U3REM är även bakåtkompatibelt med USB 2.0-modellen SAT2510U2S.

Det löstagbara systemet SAT2510U3REM för säkerhetskopiering av HDD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till ett hot-swap-fack till en server eller arbetsstation för en löstagbar lösning för säkerhetskopiering
- Växla mellan snabb intern lagring och portabel extern lagring
- Miljöer där lagringsenheter måste bytas ut/ersättas regelbundet

Funktioner

- Frontmonterad design, installeras i vilket vanligt 3,5" eller 5,25" fack som helst
- Den unika kabinettdesignen ger möjligheten att använda systemet som ett internt flyttbart ställ eller som ett externt USB 3.0-kabinett
- Enhetsutmatning med ett knapptryck
- Flamskyddsnivå UL 94 V-0
- Hållbar aluminiumkonstruktion (hårddiskabinett)
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stödjer 2,5 tums SATA-hårddisksformfaktorer (HDD) och SSD.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Nej
Gränssnitt	SATA
	USB 3.0
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	ASMedia - ASM1053
	ASMedia - ASM1456

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

		SATA III (6 Gbps)
Allmänna specifikationer		Flamskyddsnivå UL 94 V-0
Medeltid mellan fel (MTBF)		100,000 hours
<hr/>		
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	SATA (7-stifts, data)
		SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)
		USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)
<hr/>		
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Tillgängligt frontfack på 3,5" eller 5,25"
		Tillgänglig intern SATA-datakontakt
		Tillgänglig intern SATA- eller LP4 Molex-strömkontakt
<hr/>		
Indikatorer		
	LED-indikatorer	Ström/aktivitet (grön)
<hr/>		
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 95% RH
<hr/>		
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Aluminium och plast
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]



Produktlängd	6.5 in [16.5 cm]
Produktbredd	5.7 in [14.6 cm]
Produkt höjd	1.6 in [41.6 mm]
Produktvikt	14.5 oz [410.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	9.3 in [23.7 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	3.1 in [80.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	25.3 oz [717.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	<p>2,5 tums SATA-kabinett</p> <p>3,5" enhetsfack på frontpanelen</p> <p>Adapterfäste från 3,5" till 5,25" för frontfack</p> <p>Kabeladapter för anslutning mellan 15 stifts SATA-ström till 4 stifts SP4 liten floppy-ström</p> <p>Kabeladapter för anslutning mellan 4 stifts LP4 Molex-ström till 4 stifts SP4 liten floppy</p> <p>SATA-kabel</p> <p>Kabel för anslutning mellan USB 3.0 A och Micro B</p> <p>Skrivsats</p> <p>Instruktionsbok</p>
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

