Boîtier Disque Dur Externe pour HDD SATA 2.5" - Boîtier de Rechange pour SAT2510U3REM

Nº de produit: SAT2510U3S

Le boîtier de disque dur 2,5 pouces SAT2510U3S pour SAT2510U3REM est un boîtier de disque SATA de rechange à utiliser avec le rack mobile/système de sauvegarde à disque dur amovible SAT2510U3REM pour simplifier le retrait/la rotation entre les disques. Il est également rétrocompatible avec le modèle USB 2.0, SAT2510U2REM.

Ce boîtier SATA 2,5 pouces offre la connectivité SATA (compatible avec un débit SATA de 6 Gb/s) lorsqu'il est monté dans le système de sauvegarde SAT2510U3REM, mais il fournit également une connectivité SuperSpeed USB 3.0 (avec une vitesse de transfert jusqu'à 5 Gb/s) quand il est utilisé en externe.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Utilisez plusieurs disques avec la même installation SAT2510U3REM pour l'archivage ou la rotation entre les sauvegardes

• Pour les professionnels travaillant sur d’importants fichiers qui ont besoin de les transporter entre plusieurs ordinateurs/emplacements

• Pour les professionnels qui ont besoin d’accéder directement à leurs données pendant leurs déplacements

Spécifications techniques

• Boîtier de disque dur 2,5 pouces de rechange pour rack mobile SAT2510U3REM

• Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge de bande passante jusqu'à 5 Gb/s

• Classification d’inflammabilité UL 94 V-0.

• Construction robuste en aluminium du boîtier de disque.

• Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).

• Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Interface	SATA
		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Nombre de disques	1
	Taille du disque	2.5in
	Disques compatibles	SATA
	Installation du disque	Fixe
	ID du chipset	ASMedia - ASM1053
		ASMedia - ASM1456
Performance		
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
		SATA III (6 Gbps)
	MTBF	100,000 Hrs

Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
		1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/activité (vert)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Hauteur de disque max.	0.4 in [9.5 mm]
	Longueur du produit	5.2 in [13.3 cm]
	Largeur du produit	3.1 in [7.9 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
	Poids du produit	4.3 oz [122 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1

Longueur du Paquet	7.4 in [18.8 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	1.7 in [42 mm]
Poids brut	0.6 lb [0.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier SATA 2,5 pouces pour SAT2510U3REM
	1 - Câble USB 3.0 A vers Micro B
	1 - Ensemble de vis

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis