

## Boîtier Disque Dur Externe pour HDD SATA 2.5" - Boîtier de Rechange pour SAT2510U3REM

N° de produit: SAT2510U3S



Le boîtier de disque dur 2,5 pouces SAT2510U3S pour SAT2510U3REM est un boîtier de disque SATA de rechange à utiliser avec le rack mobile/système de sauvegarde à disque dur amovible SAT2510U3REM pour simplifier le retrait/la rotation entre les disques. Il est également rétrocompatible avec le modèle USB 2.0, SAT2510U2REM.

Ce boîtier SATA 2,5 pouces offre la connectivité SATA (compatible avec un débit SATA de 6 Gb/s) lorsqu'il est monté dans le système de sauvegarde SAT2510U3REM, mais il fournit également une connectivité SuperSpeed USB 3.0 (avec une vitesse de transfert jusqu'à 5 Gb/s) quand il est utilisé en externe.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Utilisez plusieurs disques avec la même installation SAT2510U3REM pour l'archivage ou la rotation entre les sauvegardes
- Pour les professionnels travaillant sur d'importants fichiers qui ont besoin de les transporter entre plusieurs ordinateurs/emplacements
- Pour les professionnels qui ont besoin d'accéder directement à leurs données pendant leurs déplacements

## Spécifications techniques

- Boîtier de disque dur 2,5 pouces de rechange pour rack mobile SAT2510U3REM
- Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge de bande passante jusqu'à 5 Gb/s
- Classification d'inflammabilité UL 94 V-0.
- Construction robuste en aluminium du boîtier de disque.
- Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).
- Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	SATA
	USB 3.0
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Fixe
ID du chipset	ASMedia - ASM1053
	ASMedia - ASM1456

---

#### Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	SATA III (6 Gbps)
MTBF	100,000 Hrs

---

#### Connecteur(s)

Connecteurs de disque	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)



USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation/activité (vert)
----------------------	------------------------------

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 95 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Hauteur de disque max.	0.4 in [9.5 mm]
Longueur du produit	5.2 in [13.3 cm]
Largeur du produit	3.1 in [79.1 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.9 mm]
Poids du produit	4.3 oz [122 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	7.4 in [18.8 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	1.7 in [42 mm]
Poids brut	9.3 oz [263.5 g]



---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet    Boîtier SATA 2,5 pouces pour SAT2510U3REM

Câble USB 3.0 A vers Micro B

Ensemble de vis

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

