

Box esterno per dischi rigidi SATA USB 2,5" per SAT2510U3REM


ID prodotto: SAT2510U3S



Il box esterno per dischi rigidi da 2,5" SAT2510U3S per SAT2510U3REM è un box esterno per unità SATA di ricambio da utilizzare con SAT2510U3REM rack portatile/sistema di backup di dischi rigidi rimovibile che semplifica la rimozione/rotazione delle unità ed è inoltre compatibile all'indietro con il modello USB 2.0 SAT2510U2REM.

Questo box esterno SATA 2,5" consente la connettività SATA nativa (conforme a SATA 6 Gbps) quando è montato all'interno del sistema per backup SAT2510U3REM ma offre anche la connettività SuperSpeed USB 3.0 (con larghezza di banda dati fino a 5 Gbps) se utilizzato esternamente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente l'utilizzo di più dischi rigidi con la medesima installazione SAT2510U3REM per backup di archiviazione o rotazione
- Professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni da trasferire tra computer/postazioni

- Per professionisti che devono accedere rapidamente ai dati di lavoro, anche in viaggio

Caratteristiche

- Box esterno per dischi rigidi 2,5" di ricambio per rack portatile SAT2510U3REM
- Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con supporto della larghezza di banda fino a 5 Gbps
- Classe di infiammabilità UL 94 V0
- Struttura in alluminio di lunga durata per l'enclosure per disco rigido
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta Hard Disk Drive (HDD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5"

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	SATA
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
ID chipset	ASMedia - ASM1053
	ASMedia - ASM1456

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	SATA III (6 Gbps)
MTBF	100,000 Hrs

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
------------------	--

	Connettori host	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
		1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività (verde)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
	Lunghezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [7.9 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
	Peso prodotto	4.3 oz [122 g]
Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	7.4 in [18.8 cm]
	Package Width	6.0 in [15.2 cm]
	Package Height	1.7 in [42 mm]

Peso spedizione (confezione)	0.6 lb [0.3 kg]
---------------------------------	-----------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Box esterno SATA 2,5" per SAT2510U3REM
	1 - Cavo USB 3.0 A a Micro B
	1 - Kit viti

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.