

2,5 inch USB 3.0 SATA harde-schijfbehuizing voor SAT2510U3REM

Productcode: SAT2510U3S



De SAT2510US 2,5 inch harde-schijfbehuizing voor SAT2510U3REM is een reserve SATA-drivebehuizing geschikt voor het SAT2510U3REM verwijderbare harde-schijf-back-upstelsel/mobile rack, waardoor het verwijderen/verwisselen van drives wordt vereenvoudigd, en is ook neerwaarts compatibel met het USB 2.0 model, SAT2510U2REM.

Deze 2,5 inch SATA-behuizing maakt native SATA-connectiviteit mogelijk (komt overeen met SATA 6 Gbps) bij intern gebruik in het SAT2510U3REM back-upstelsel, maar biedt ook SuperSpeed USB 3.0 connectiviteit (met een databandbreedte tot 5 Gbps) bij extern gebruik.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik meerdere harde schijven met dezelfde SAT2510U3REM installatie voor het archiveren of verwisselen van back-ups
- Professionals die met zeer grote bestanden werken en deze van de ene computer/locatie naar de andere moeten verplaatsen
- Zakelijke professionals die ook onderweg rechtstreeks toegang nodig hebben tot al hun gegevens

Eigenschappen

- Extra 2,5 inch harde-schijfbehuizing voor SAT2510U3REM mobile rack

- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
- Duurzame aluminium constructie voor de schijfbehuizing
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	ASMedia - ASM1053 ASMedia - ASM1456

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
MTBF	100,000 Hrs

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	AAN/activiteit (groen)
-----------------	------------------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
Lengte product	5.2 in [13.3 cm]
Breedte product	3.1 in [79.1 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.9 mm]
Gewicht product	4.3 oz [122 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	7.4 in [18.8 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	1.7 in [42 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.3 oz [263.5 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 2,5 inch SATA-behuizing voor SAT2510U3REM USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel
-------------	---

Set schroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

