

## Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

ID del Producto: SAT2IDEADP



El adaptador de disco duro SATA a IDE, SAT2IDEADP permite utilizar discos duros basados en IDE (PATA) de 2,5/3,5 pulgadas en la mayoría de las en SATA de StarTech.com. El adaptador SATA-IDE ofrece una construcción metálica que asegura máxima durabilidad, y es compatible con discos duros IDE hasta ATA-133 (133MBps).

El exclusivo estilo de montaje del adaptador SATA/IDE permite instalarlo en un disco duro IDE/ATA, y colocarlo en un dock para disco duro SATA, facilitando así la recuperación de datos de discos duros más antiguos. El adaptador también se puede emplear para instalar discos duros IDE en computadores de escritorio equipados con puertos SATA solamente, o cualquier otro escenario que requiera conectar un disco IDE a través de Serial ATA.


El adaptador para disco duro, SAT2IDEADP es compatible con la mayoría de las Estaciones de Acoplamiento y los Duplicadores de StarTech.com, incluyendo:

- SATDOCK2REU3
- SDOCK2U33
- SDOCKU33EBV
- UNIDOCKU33
- SATADOCK22UE
- SATDOCK2UEGB
- SATDOCK22RE

- SATDOCK22R
- SATDOCKU3S
- SATADOCKU2
- SATADOCKU2E
- SATDOCK4U2E
- SATDOCK4U3E
- SATDOCKCRH
- SATDOCKU3E
- SATDOCKU2EGB
- SATDOCKU2GB

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Utilice discos duros IDE/PATA antiguos en una estación de acoplamiento para discos duros SATA
- Instale un disco duro IDE/PATA en un ordenador equipado solamente con puertos SATA
- Recupere información fácilmente desde un disco duro IDE de 2,5 pulgadas (laptop) - simplemente conéctelo a un ordenador o estación de acoplamiento equipado con SATA
- Ideal para técnicos que suelen trabajar con una amplia variedad de tecnologías tanto nuevas como antiguas.

## Características

- Soporta discos duros IDE de 40 pines (3,5 pulgadas) y de 44 pines (2,5 pulgadas)
- Construcción de metal durable
- Compatible con la mayoría de estaciones de acoplamiento y duplicadores de discos duros SATA de 3,5 pulgadas de StarTech.com
- Soporte para discos duros de gran capacidad, con LBA de 48 bits
- Compatible con la revisión 1.0 de SATA
- Compatible con unidades de disco duro PATA (IDE) de 66/100/133 MBps
- Orificios de montaje para discos duros IDE de 2,5 y 3,5 pulgadas

---

#### Hardware

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Política de Garantía     | 2 Years           |
| Ventilador(es)           | No                |
| Cantidad de Unidades     | 1                 |
| Tamaño de la Unidad      | 2.5in & 3.5in     |
| Unidades Compatibles     | IDE (ATA)         |
| Instalación de la Unidad | Fijo              |
| ID del Conjunto de Chips | JMicron - JM20330 |
| Soporta LBA              | 48-bit            |

---

#### Rendimiento

|      |    |
|------|----|
| RAID | No |
|------|----|

---

#### Conector(es)

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power)                 |
| Conectores de la Unidad | 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA)                        |
|                         | 1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5")           |
|                         | 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo |

|                         |                               |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|                         | Molex)                        |                                                 |
|                         | Conectores del Host           | 1 - SATA (7 pines, datos)                       |
|                         |                               | 1 - Alimentación SATA (15 pines)                |
| <hr/>                   |                               |                                                 |
| Software                | Compatibilidad OS             | OS independent; No software or drivers required |
| <hr/>                   |                               |                                                 |
| Requisitos de Energía   | Tensión de Entrada            | 5V DC / 12V DC                                  |
|                         | Tensión de Salida             | 5 DC                                            |
| <hr/>                   |                               |                                                 |
| Requisitos Ambientales  | Temperatura Operativa         | 5°C to 80°C (41°F to 176°F)                     |
|                         | Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)                  |
|                         | Humedad                       | HR 8% ~ 90%                                     |
| <hr/>                   |                               |                                                 |
| Características Físicas | Color                         | Negro                                           |
|                         | Tipo de Gabinete              | Acero                                           |
|                         | Longitud del Producto         | 4.0 in [10.1 cm]                                |
|                         | Ancho del Producto            | 3.1 in [8.0 cm]                                 |
|                         | Altura del Producto           | 1.0 in [2.5 cm]                                 |
|                         | Peso del Producto             | 3.7 oz [106.0 g]                                |
| <hr/>                   |                               |                                                 |
| Información de la Caja  | Cantidad de Paquetes          | 1                                               |
|                         | Longitud de la Caja           | 4.4 in [11.3 cm]                                |
|                         | Ancho de la Caja              | 5.7 in [14.5 cm]                                |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Altura de la Caja           | 2.1 in [5.3 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 8.0 oz [226.0 g] |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador SATA a IDE                        |
|                     | 1 - Cable IDE de 40 pines                       |
|                     | 1 - Cable IDE de 40 a 44 pines con alimentación |
|                     | 1 - Cable de Alimentación SP4 a LP4             |
|                     | 1 - Caja de tornillos de montaje                |
|                     | 1 - Manual de Instrucciones                     |

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.