

Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5" o 3,5" per dock HDD

ID prodotto: SAT2IDEADP



L'adattatore per dischi rigidi da SATA a IDE SAT2IDEADP permette l'utilizzo di dischi rigidi basati su IDE (PATA) da 2,5"/3,5" nella maggior parte delle di StarTech.com. L'adattatore IDE-SATA prevede una struttura completamente in metallo che assicura la massima durata ed è completamente compatibile con dischi rigidi IDE fino a ATA-133 (133 Mbps).

L'adattatore SATA/IDE, dallo stile di montaggio unico, permette una semplice installazione in dischi rigidi IDE/SATA e un inserimento in alloggiamenti dock per dischi SATA per un facile recupero dei dati da vecchi HDD. L'adattatore può essere utilizzato anche per installare dischi rigidi IDE in computer desktop basati solo su SATA o qualsiasi altro scenario in cui si richiede la connessione di un disco IDE tramite Serial ATA.

L'adattatore per dischi rigidi SAT2IDEADP funziona con la maggior parte delle docking station per HDD SATA e dei duplicatori di StarTech.com.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per utilizzare vecchi dischi rigidi IDE/PATA in una docking station per dischi rigidi SATA
- Per installare un disco rigido IDE/PATA in un computer dotato soltanto di porte SATA
- Per recuperare facilmente i dati da un disco rigido IDE (laptop) 2,5" connettendolo a un computer o una docking station con supporto SATA

- Per i tecnici che lavorano con diverse tecnologie, di vecchia e nuova generazione

Caratteristiche

- Supporta dischi rigidi IDE 40 pin (3,5") e 44 pin (2,5")
- Struttura di lunga durata in metallo
- Compatibile con la maggior parte dei duplicatori e delle docking station per dischi rigidi SATA 3,5" di StarTech.com
- Supporto di dischi a elevata capacità mediante LBA a 48 bit
- Conforme alla specifica SATA revisione 1.0
- Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 66/100/133 Mbps
- Fori di montaggio per dischi rigidi IDE con fattore di forma 3,5" e 2,5"

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	IDE (ATA)
Installazione unità	Fisso
ID chipset	JMicron - JM20330
Supporto LBA	48-bit

Prestazioni

RAID	No
------	----

Connettore/i

Tipo/i connettori	SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)
Connettori unità	IDE (40 Pin, EIDE/PATA)



		IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
		LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
Connettori host		SATA (7 pin, dati)
		Alimentazione SATA (15 pin)
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	8% ~ 90% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	4.0 in [10.1 cm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [78 mm]
	Altezza prodotto	1.0 in [26 mm]
	Peso prodotto	3.7 oz [104 g]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Package Length	5.8 in [14.7 cm]
	Package Width	4.3 in [11 cm]
	Package Height	2.0 in [52 mm]
	Peso spedizione (confezione)	7.7 oz [218 g]
<hr/>		

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Adattatore SATA a IDE

Cavo IDE da 40 pin

Cavo IDE da 40 a 44 pin con alimentazione

Cavo di alimentazione da SATA a LP4

Confezione di viti di fissaggio

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

