

Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5" o 3,5" per dock HDD

ID prodotto: SAT2IDEADP




L'adattatore per dischi rigidi da SATA a IDE SAT2IDEADP permette l'utilizzo di dischi rigidi basati su IDE (PATA) da 2,5"/3,5" nella maggior parte delle di StarTech.com. L'adattatore IDE-SATA prevede una struttura completamente in metallo che assicura la massima durata ed è completamente compatibile con dischi rigidi IDE fino a ATA-133 (133 Mbps).

L'adattatore SATA/IDE, dallo stile di montaggio unico, permette una semplice installazione in dischi rigidi IDE/SATA e un inserimento in alloggiamenti dock per dischi SATA per un facile recupero dei dati da vecchi HDD. L'adattatore può essere utilizzato anche per installare dischi rigidi IDE in computer desktop basati solo su SATA o qualsiasi altro scenario in cui si richiede la connessione di un disco IDE tramite Serial ATA.

L'adattatore per dischi rigidi SAT2IDEADP funziona con la maggior parte delle docking station per HDD SATA e dei duplicatori di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per utilizzare vecchi dischi rigidi IDE/PATA in una docking station per dischi rigidi SATA
- Per installare un disco rigido IDE/PATA in un computer dotato soltanto di porte SATA
- Per recuperare facilmente i dati da un disco rigido IDE (laptop) 2,5" connettendolo a un computer o una docking station con supporto SATA
- Per i tecnici che lavorano con diverse tecnologie, di vecchia e nuova generazione

Caratteristiche

- Supporta dischi rigidi IDE 40 pin (3,5") e 44 pin (2,5")
- Struttura di lunga durata in metallo
- Compatibile con la maggior parte dei duplicatori e delle docking station per dischi rigidi SATA 3,5" di StarTech.com
- Supporto di dischi a elevata capacità mediante LBA a 48 bit
- Conforme alla specifica SATA revisione 1.0
- Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 66/100/133 Mbps
- Fori di montaggio per dischi rigidi IDE con fattore di forma 3,5" e 2,5"

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	IDE (ATA)
Installazione unità	Fisso
ID chipset	JMicron - JM20330
Supporto LBA	48-bit

Prestazioni

RAID	No
------	----

Connettore/i		
Tipo/i connettori		1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)
Connettori unità		1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) 1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
Connettori host		1 - SATA (7 pin, dati) 1 - Alimentazione SATA (15 pin)
<hr/>		
Software		
Compatibilità con sistemi operativi		OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Alimentazione		
Tensione ingresso		5V DC / 12V DC
Tensione di uscita		5 DC
<hr/>		
Ambientale		
Temperatura d'esercizio		5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Temperatura di conservazione		-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità		8% ~ 90% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
Colore		Nero
Tipo enclosure		Acciaio
Lunghezza prodotto		4.0 in [10.1 cm]
Larghezza prodotto		3.1 in [8.0 cm]
Altezza prodotto		1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto		3.7 oz [106.0 g]
<hr/>		

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.4 in [11.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	2.1 in [5.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.0 oz [226.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore SATA a IDE
	1 - Cavo IDE da 40 pin
	1 - Cavo IDE da 40 a 44 pin con alimentazione
	1 - Cavo di alimentazione da SATA a LP4
	1 - Confezione di viti di fissaggio
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.