

## SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations

Productcode: SAT2IDEADP



Met de SAT2IDEADP SATA naar IDE harde schijf adapter kunt u uw 2,5 inch of 3,5 inch IDE (PATA) harde schijven gebruiken in de meeste SATA van StarTech.com. De SATA/IDE-adapter is compleet uitgevoerd in metaal voor maximale duurzaamheid, en is volledig compatibel met IDE harde schijven tot ATA-133 (133 MB/s).

De unieke opbouw van de SATA/IDE-adapter maakt een eenvoudig bevestiging aan een IDE/ATA harde schijf en plaatsing in een SATA docking station mogelijk, voor het snel en gemakkelijk overzetten van gegevens vanaf oudere harde schijven. De adapter kan ook worden gebruikt om IDE harde schijven te installeren in desktopcomputers met alleen SATA, of in enig ander scenario waarbij er een IDE harde schijf moet worden aangesloten via SATA.

De SAT2IDEADP harde schijf adapter werkt met de meeste SATA docking stations en duplicators van StarTech.com,

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Gebruik oudere IDE/PATA harde schijven in een SATA docking station
- Installeer een IDE/PATA harde schijf in een computer met alleen SATA-poorten
- Zet op eenvoudige wijze gegevens over vanaf een 2,5 inch (laptop) IDE harde schijf door deze aan te sluiten op een computer of docking station met SATA

- Technici die moeten werken met allerlei oude en nieuwe technologie

## Eigenschappen

- Ondersteunt 40-pins (3,5 inch) en 44-pins (2,5 inch) IDE harde schijven
- Duurzame metalen constructie
- Compatibel met de meeste 3,5 inch SATA docking stations en duplicators van StarTech.com
- Ondersteuning voor harde schijven met hoge capaciteit via 48-bits LBA
- Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties
- Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
- Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch IDE harde schijven

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	IDE (ATA)
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	JMicron - JM20330
LBA-ondersteuning	48-bit

---

### Prestaties

RAID	Nee
------	-----

---

### Connector(en)

Type connector(en)	SP4 (4-polig, Small Drive Power)
Schijfaansluitingen	IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD)



		LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
	Hostaansluitingen	SATA (7-polig, data)
		SATA voeding (15-polig)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	4.0 in [10.1 cm]
	Breedte product	3.1 in [78 mm]
	Hoogte product	1.0 in [26 mm]
	Gewicht product	3.7 oz [104 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	5.8 in [14.7 cm]
	Package Width	4.3 in [11 cm]
	Package Height	2.0 in [52 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.7 oz [218 g]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	SATA naar IDE adapter
		40-pins IDE-kabel



40-pins naar 44-pins IDE-kabel met voeding

SP4 naar LP4 voedingskabel

Pakje met montageschroeven

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

