

SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer

Produkt ID: SAT2IDEADP



SAT2IDEADP SATA till IDE-hårddiskadapter gör att du kan använda 2,5/3,5 tums IDE baserade hårddiskar (PATA) i de flesta StarTech.coms SATA-baserade . SATA-IDE-adaptorn är tillverkad helt i metall för att säkerställa lång livslängd och är helt kompatibel med IDE-hårddiskar upp till ATA-133 (133 Mbps).

SATA/IDE-adaptorns unika monteringsdesign gör att det går snabbt att installera den på en IDE/ATA-hårddisk och placera den i en SATA-hårddiskdocks vilket gör det snabbt och smidigt att hämta data från äldre HDD:er. Adaptorn kan även användas till att installera IDE-hårddiskar i stationära datorer med endast SATA eller om man behöver ansluta en IDE-hårddisk via seriell ATA.

SAT2IDEADP hårddiskadapter fungerar med de flesta av StarTech.coms SATA HDD-dockningsstationer och -duplikatorer.

Täcks av StarTech.coms 2 års-garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd äldre IDE/PATA-hårddiskar i en dockningsstation för SATA-hårddiskar
- Installera en IDE/PATA-hårddisk i en dator med endast SATA-portar
- Återställ data lätt från en 2,5 tums (bärbar dator) IDE-hårddisk genom att ansluta den till en SATA-kompatibel dator eller dockningsstation

- Tekniker som arbetar med både äldre och nyare teknik

Funktioner

- Stödjer 40 stifts (3,5 tum) och 44 stifts (2,5 tum) IDE-hårddiskar
- Hållbar metallkonstruktion
- Kompatibel med de flesta av StarTech.coms 3,5 tums SATA-hårddiskdockningsstationer och -duplikatorer
- Stöd för hårddiskar med stor kapacitet, med 48-bit LBA
- Uppfyller revision 1.0
- Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar
- Monteringshål för IDE-hårddiskar med både 2,5 och 3,5 tums formfaktor

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	IDE (ATA)
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	JMicron - JM20330
LBA-stöd	48-bit

Prestanda

RAID	Nej
------	-----

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)
Enhetskontakter	IDE (40-stifts, EIDE/PATA)
	IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD)



		LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
Värdkontakter		SATA (7-stifts, data)
		SATA-ström (15-stifts)
<hr/>		
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Miljö		
	Drifttemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	8% ~ 90% RH
<hr/>		
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	4.0 in [10.1 cm]
	Produktbredd	3.1 in [78 mm]
	Produkt höjd	1.0 in [26 mm]
	Produktvikt	3.7 oz [104 g]
<hr/>		
Förpackning		
	Package Length	5.8 in [14.7 cm]
	Package Width	4.3 in [11 cm]
	Package Height	2.0 in [52 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	7.7 oz [218 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	SATA till IDE-adapter
		40 stifts IDE-kabel
		40 stifts till 44 stifts IDE-kabel med ström



SP4 till LP4-strömkabel

Instruktionsbok

Förpackning med monteringskruvar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

