

M.2 SSD naar 2,5 inch SATA III-adapter - Solid-State Drive Converter met beschermende behuizing

Productcode: SAT2M2NGFF25



Vergroot uw systeemprestatie aanzienlijk door uw 2,5 inch SATA harde schijf te vervangen door een M.2 solid-state drive, met de SAT2M2NGFF25 M.2 SSD naar SATA adapter.

De M.2 naar SATA adapter heeft een omsloten behuizing die extra bescherming biedt aan uw NGFF (Next Generation Form Factor) SSD. De extra bescherming zorgt voor gemoedsrust omdat u uw M.2 schijf zorgeloos kunt gebruiken voor applicaties die extra duurzaamheid vereisen zoals hot-swap drive bays of externe SATA docking stations.

Door het gebruik van een M.2 SSD in plaats van een plattere schijf kunt u de mogelijkheden van uw SATA III controller volledig benutten, door vermindering van knelpunten bij datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps -- een ideale oplossing om de prestatie van een HyperDuo array nog meer te verbeteren.

Voor brede compatibiliteit met alle gebruikelijke M.2 solid-state drives, is de SAT2M2NGFF25 geschikt voor schijven van verschillende hoogte inclusief: 2230, 2242, 2260, 2280.

De SAT2M2NGFF25 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Toegang tot M.2 schijven vanaf een externe bron, zoals een SATA schijfbehuizing of docking station
- Voor het terughalen/back-uppen van data van een M.2 (NGFF) schijf met een standaard

SATA-computer

- Verander een ongebruikte M.2 schijf in een typische 2,5 inch SATA solid state drive
- Gebruik een M.2 in elke 2,5 inch SATA-applicatie

Eigenschappen

- Bescherm uw M.2 (NGFF) SSD in elke 2,5 inch applicatie met een omsloten behuizing
- Voeg M.2 SSD-prestaties toe aan elk computersysteem door M.2 in SATA om te zetten
- Brede compatibiliteit met ondersteuning van de meest gebruikelijke SATA M.2 SSD's (2230, 2242, 2260, 2280)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Geschikt voor 9,5 mm of grotere 2,5 inch SATA vormfactorbehuizing
- Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's

Hardware

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| Interface | SATA |
| Aantal stations | 1 |
| Schijftype | M.2 (SATA, B-Key, NGFF) |
| Schijfinstallatie | Vast |
| Ondersteunde schijfhoogte(n) | 2242 |
| | 2260 |
| | 2280 |
| | 2230 |

Prestaties

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 6 Gbit/s |
| Type en snelheid | SATA III (6 Gbps) |



| | |
|------------------------|--|
| RAID | Nee |
| Hot-swappable | Nee |
| Algemene specificaties | Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's |

Connector(en)

| | |
|---------------------|---|
| Schijfaansluitingen | M.2 (SATA, B-Key, NGFF) |
| Hostaansluitingen | SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) |

Software

| | |
|--------------------|---|
| Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required |
|--------------------|---|

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Opslagtemperatuur | -10°C to 85°C (14°F to 185°F) |
| Vochtigheid | 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|------------------------|
| Kleur | Zwart |
| Type behuizing | Aluminium en kunststof |
| Lengte product | 3.9 in [98 mm] |
| Breedte product | 2.7 in [68 mm] |
| Hoogte product | 0.3 in [8 mm] |
| Gewicht product | 1.9 oz [54 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|------------------|
| Package Length | 5.2 in [13.1 cm] |
| Package Width | 6.4 in [16.2 cm] |
| Package Height | 1.3 in [32 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 4.1 oz [116 g] |



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA-adapter

Minischroevendraaier

Handleiding

SSD-montageset

Behuizingmontageset

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

