

M.2 SSD till 2,5" SATA III-adapter - M.2 solid state-enhetskonverterare med skyddshölje

Produkt ID: SAT2M2NGFF25



Öka systemets prestanda drastiskt genom att byta ut din 2,5" SATA-hårddisk till en M.2 solid state-enhet med SAT2M2NGFF25 M.2 SSD till SATA-adaptern.

M.2 till SATA-adaptern har ett inneslutet hölje som skyddar din NGFF (Next Generation Form Factor) SSD. Det extra skyddet ger dig sinnesro att tryggt använda din M.2-enhet vid situationer som kräver en extra nivå av hållbarhet som till exempel enhetsfack med hot-swap eller externa SATA-dockningsstationer.

En M.2 SSD är bättre än en enhet med skiva på att utnyttja den fulla potentialen från din SATA III-kontroller genom att reducera flaskhalsar i dataöverföringar med hastigheter på upp till 6 Gbps - en idealisk lösning för att öka prestandan på en HyperDuo-array ytterligare.

För en bred kompatibilitet med alla vanliga M.2 solid state-enheter stöder SAT2M2NGFF25 flera höjder på enheter, inklusive: 2230, 2242, 2260, 2280.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Nå M.2-enheter från en extern källa som till exempel ett SATA-hårddiskabinett eller -dockningsstation
- Hämta/säkerhetskopiera data från en M.2-enhet (NGFF) med en standard SATA-dator
- Gör om en oanvänd M.2-enhet till en vanlig 2,5" SATA solid state-enhet
- Använd en M.2 i en 2,5" SATA-situation

Funktioner

- Skydda din M.2 SSD (NGFF) i ett 2,5" inneslutet hölje
- Lägg till M.2 SSD-prestanda till ett datorsystem genom att konvertera M.2 till SATA
- Bred kompatibilitet med stöd för de vanligaste SATA M.2 SSD-enheterna (2230, 2242, 2260, 2280)
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Stöder 2,5" SATA-höljen på 9,5 mm eller större

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	SATA
Antal enheter	1
Enhetstyp	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	2230
	2242
	2260
	2280

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps
----------------------------------	--------

	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Nej
	Hot swap-förmåga	Nej
	Allmänna specifikationer	Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
	Värdkontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Ström		
	Inspänning	5V DC / 12V DC
	Utspänning	5 DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5 % till 95 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Aluminium och plast
	Produktlängd	3.9 in [9.8 cm]
	Produktbredd	2.7 in [6.8 cm]
	Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
	Produktvikt	1.9 oz [54.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1

Paketets längd	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [116.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - M.2 NGFF SSD till 2,5" SATA-adapter
	1 - SSD-monteringssats
	1 - Monteringssats för hölje
	1 - Mini skruvmejsel
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.