

Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

N° de produit: SAT2MSAT25



Le boîtier d'adaptateur SSD SATA vers Mini SATA 2,5 po SAT2MSAT25 transforme un Mini-SSD mSATA (Mini SATA) en un SSD SATA 2,5 po standard pouvant être utilisé partout où peut l'être un lecteur SATA de 2,5 po.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Equipé des mêmes points de fixation standard que les autres disques durs de 2,5 po, ce convertisseur peut être installé dans des boîtiers de disque dur externe, des stations d'accueil pour disques durs ou à l'intérieur d'ordinateurs de bureau ou portables. Son design unique favorise une intercommunication fluide des données sans ralentissement due à la conversion. Le lecteur mSATA fonctionne alors aussi rapidement que le système hôte où l'interface l'y autorise.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Transforme un lecteur mSATA non utilisé en un lecteur à état solide SATA 2,5 po ordinaire
- Permet de récupérer/sauvegarder des données provenant d'un ancien disque mSATA (Mini SATA)
- Pour les concepteurs de système qui souhaitent utiliser un disque mSATA sur un système à deux lecteurs, avec un SSD pour le système d'exploitation et un HDD classique pour l'entreposage
- Pour les techniciens des TI qui doivent utiliser un lecteur mSATA sur un ordinateur SATA standard
- Pour les professionnels qui souhaitent utiliser un lecteur mSATA (Mini SATA) à partir d'une source externe, comme un boîtier de disque dur SATA ou une station d'accueil

Spécifications techniques

- Prend en charge les lecteurs à état solide mSATA (Mini SATA) compacts de pleine longueur
- Boîtier compact SATA 2,5 po
- Intercommunication complète pour données/alimentation SATA
- Fabrication durable en aluminium et en plastique
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	SATA
Nombre de disques	1
Disques compatibles	mSATA (Mini SATA)
Installation du disque	Fixe

Performance

RAID	Non
------	-----

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - Slot mSATA (52 broches , Mini SATA)
Connecteurs hôte	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation
--------------------------------------	---

Alimentation

Tension d'entrée	5V DC / 12V DC
Tension de sortie	5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	3.9 in [10 cm]
Largeur du produit	2.8 in [7 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	1.8 oz [52 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.3 in [16.1 cm]
Package Width	5.1 in [13.0 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Poids brut	4.0 oz [112.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur de disque mSATA vers SATA 2,5 pouces
-----------------------	--

2 - Vis de montage

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis