

Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

ID prodotto: SAT2MSAT25



L'enclosure adattatore SATA 2,5" a Mini SATA SSD SAT2MSAT25 trasforma un mini-SSD mSATA (Mini SATA) in un SSD SATA standard 2,5" per l'utilizzo in un qualsiasi punto di un'unità SATA 2,5".

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, questa scheda backplane HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se utilizzata in combinazione con un controller compatibile.

Essendo dotato di tutti i punti di montaggio standard utilizzati da un normale disco rigido 2,5", il convertitore può essere installato in un enclosure per dischi rigidi esterni, docking station per dischi rigidi o in computer desktop o laptop. L'enclosure presenta inoltre un design unico che permette un perfetto pass-through dei dati senza i colli di bottiglia della conversione consentendo all'unità mSATA di funzionare alla velocità massima consentita per il sistema/interfaccia host.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Trasforma un'unità mSATA inutilizzata in una normale unità a stato solido SATA da 2,5"

- Recupero/backup di dati da un'unità mSATA (Mini SATA) di vecchia generazione
- System builder che desiderano utilizzare un'unità mSATA in un sistema a disco doppio con una SSD per OS e HDD di archiviazione tradizionali
- Tecnici IT che desiderano accedere a un'unità mSATA da un sistema di computer SATA standard
- Professionisti IT che desiderano accedere a un'unità mSATA (Mini SATA) da una sorgente esterna, come un'closure per unità SATA o docking station

Caratteristiche

- Supporta unità a stato solido con fattore di forma mSATA (Mini SATA) a lunghezza completa
- Alloggiamento con fattore di forma SATA 2,5"
- Design completamente pass-through per dati/alimentazione SATA
- Robusta struttura in alluminio e plastica
- Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	SATA
Numero di unità	1
Tipo unità	mSATA (Mini SATA)
Installazione unità	Fisso

Prestazioni

RAID	No
------	----

Connettore/i

Connettori unità	1 - Slot mSATA (52 pin, Mini SATA)
Connettori host	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
-------------------------------------	---

Alimentazione

Tensione ingresso	5V DC / 12V DC
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Umidità	5% ~ 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	3.9 in [10 cm]
Larghezza prodotto	2.8 in [7 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [52 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.3 in [16.1 cm]
Larghezza del Pacco	5.1 in [13.0 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [32 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.0 oz [112.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Convertitore mSATA a SATA 2,5"
--------------------------	------------------------------------

2 - Viti di montaggio

1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

