


Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

N° de produit: SAT32M225



Améliorez considérablement les performances du système en ajoutant la vitesse d'un SSD M.2 à toute application SATA 2,5" avec l'adaptateur SSD M.2 vers SATA SAT32M225.

Utilisez tout le potentiel de votre contrôleur SATA III avec un disque SSD M.2 réduisant les ralentissements avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s. Les disques SSD M.2 vous permettent d'économiser de l'argent en diminuant votre consommation d'énergie par rapport à des disques à plateau standard.

Protégez la longévité de votre disque avec une conception à cadre ouvert qui assure une dissipation maximale de la chaleur.

Le SAT32M225 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Transformez un disque M.2 (NGFF) inutilisé en un lecteur à état solide SATA 2,5 pouces ordinaire
- Récupérez/sauvegardez les données d'un disque M.2 (NGFF) à partir d'un système informatique SATA standard
- Accédez à des disques M.2 (NGFF) à partir d'une source externe, comme un boîtier ou une station d'accueil pour disque SATA

Spécifications techniques

- Support de fixation en acier à cadre ouvert
- Prise en charge de baies SATA 2,5 pouces de 7 mm ou plus
- Prend en charge les SSD M.2 de type clé B
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Boîtier compact SATA 2,5 po
- Prise en charge des SSD M.2 pleine longueur (2230, 2242, 2260, 2280)
- Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	SATA
Nombre de disques	1
Disques compatibles	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Installation du disque	Fixe
Hauteurs de lecteur prises en charge	2230
	2242
	2260
	2280

Performance

Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non
Capacité échange à chaud	Non

Spécifications générales Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI

Connecteur(s)

Connecteurs de disque M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Connecteurs hôte Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Conditions environnementales

Température de fonctionnement -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 3.9 in [100 mm]

Largeur du produit 2.8 in [70 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [7 mm]

Poids du produit 1.3 oz [36 g]

Informations d'emballage

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Poids brut 3.6 oz [102 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Convertisseur de disque SSD M.2 NGFF vers SSD SATA 2,5 pouces

Kit de vis de montage

Manuel d'installation



* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

