


M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Productcode: SAT32M225



Optimaliseer uw systeemprestatie door de snelheid van een M.2 SSD toe te voegen aan elke 2,5 inch SATA-applicatie met de SAT32M225 M.2 SSD-naar-SATA-adapter.

Benut het volle vermogen van uw SATA III controller, met een M.2 SSD, waardoor uw datatransmissieknelheid vermindert met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps. M.2 SSD's kunnen u ook geld besparen door verlaging van het stroomverbruik van uw normale platterschijven.

Bescherm de gezondheid van uw schijf met een open-frame design, waardoor maximale warmteafvoer wordt gegarandeerd.

De SAT32M225 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verander een ongebruikte M.2 (NGFF) schijf in een typische 2,5 inch SATA solid state drive
- Voor het terughalen/back-uppen van data van een M.2 (NGFF) schijf met een standaard SATA-computer
- Toegang tot M.2 (NGFF) schijven van een externe bron, zoals een SATA schijfbehuizing of docking station

Eigenschappen

- Stalen open-frame montagesteun
- Ondersteunt 7 mm of grotere 2,5 inch SATA bays
- Ondersteunt B key M.2 SSD's
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
- Ondersteunt M.2 SSD Solid State Drives (2230, 2242, 2260, 2280) over de volle lengte
- Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's

Prominence

Garantiebeleid	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com M.2 SATA NGFF SSD to 2.5in SATA Adapter Converter

Hardware

Interface	SATA
Aantal stations	1
Schijftype	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Schijfinstallatie	Vast
Ondersteunde schijfhoogte(n)	2230
	2242
	2260
	2280

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee



Hot-swappable Nee

Algemene specificaties Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's

Connector(en)

Schijfaansluitingen M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Hostaansluitingen SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Fysieke eigenschappen

Lengte product 3.9 in [100 mm]

Breedte product 2.8 in [70 mm]

Hoogte product 0.3 in [7 mm]

Gewicht product 1.3 oz [36 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 3.6 oz [102 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA SSD-converter

Set montageschroeven

Installatiehandleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

