


M.2 SATA SSD till 2,5-tums SATA-adapter - M.2 NGFF till SATA-konverterare - 7 mm -  
Fäste för öppen ram - M2-hårddiskadapter

Produkt ID: SAT32M225



Öka systemets prestanda avsevärt genom att lägga till hastigheten hos en M.2 SATA SSD i alla 2,5-tums SATA-tillämpningar med denna M.2 SATA SSD till 2,5-tums SATA-adapter.

Utnyttja din SATA III-kontrollers fulla potential med en M.2 SATA SSD, vilket minskar flaskhalsarna i din dataöverföring med filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbit/s. Denna M.2 SATA NGFF till SATA-adapter kan även spara pengar genom att minska din energiförbrukning jämfört med vanliga hårddiskar.

Denna M.2 SATA till 2,5-tums SATA-adapter erbjuder en snabb och enkel installation utan drivrutiner att installera. Hårdvaran för montering ingår också i M.2 SATA SSD till SATA-adaptern för en snabb installation.

M.2 SATA SSD till 2,5-tums SATA-konverteraren hjälper till att skydda din enhets hälsa med en öppen ramkonstruktion som maximerar värmeavledningen.

SAT32M225 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Gör om en oanvänd M.2-enhet (NGFF) till en vanlig 2,5" SATA SSD-minne
- Hämta/säkerhetskopiera data från en M.2-enhet (NGFF) med en standard SATA-dator

- Få åtkomst till M.2-enheter (NGFF) från en extern källa som till exempel ett SATA-hårddiskskabinett eller -dockningsstation

## Funktioner

- Monteringsfäste i stål med öppen ram
- Stöder 2,5" SATA-fack på 7 mm eller större
- Stöder M.2 SATA SSD-enheter med B-nyckel
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Hölje med 2,5" SATA-formfaktor
- Stöder M.2 SSD-enheter i fullängd (2230, 2242, 2260, 2280)
- Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	SATA
Antal enheter	1
Enhetstyp	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	2230
	2242
	2260
	2280

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nej



	Hot swap-förmåga	Nej
	Allmänna specifikationer	Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter
<hr/>		
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
	Värdkontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
<hr/>		
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Miljö		
	Drifttemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
<hr/>		
Utseende		
	Produktlängd	3.9 in [100 mm]
	Produktbredd	2.8 in [70 mm]
	Produkthöjd	0.3 in [7 mm]
	Produktvikt	1.3 oz [36 g]
<hr/>		
Förpackning		
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.9 in [17.5 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.6 oz [102 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	M.2 NGFF SSD till 2,5" SATA SSD-konverterare
		Paket med monteringskruvar
		Installationsmanual
<hr/>		

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.