


## Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

N° de produit: SAT32MSAT257



Grâce à l'adaptateur mSATA vers SATA SAT32MSAT257, augmentez nettement la performance de votre système en ajoutant la vitesse d'un disque SSD mSATA à toute application SATA 2,5 pouces.

Utilisez tout le potentiel de votre contrôleur SATA III avec un disque SSD mSATA réduisant les ralentissements avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s. Les disques SSD mSATA vous permettent également de faire des économies en diminuant votre consommation d'énergie par rapport à des disques à plateau standard.

Protégez la longévité de votre disque avec une conception à cadre ouvert qui assure une dissipation maximale de la chaleur.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Transformez un disque SSD mSATA inutilisé en un lecteur à état solide SATA 2,5 pouces ordinaire

- Récupérez/sauvegardez les données d'un disque SSD mSATA à partir d'un système informatique SATA standard
- Accédez à des disques SSD mSATA à partir d'une source externe, comme un boîtier ou une station d'accueil pour disque SATA

## Spécifications techniques

- Prise en charge des lecteurs à état solide (SSD) mSATA de format standard
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge de baies SATA 2,5 pouces de 7 mm ou plus
- Boîtier compact SATA 2,5 po
- Support en aluminium à cadre ouvert

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	SATA
Nombre de disques	1
Disques compatibles	mSATA (Mini SATA)
Installation du disque	Fixe

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non
Capacité échange à chaud	Non

---

### Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - mSATA (52 broches , Mini SATA)
Connecteurs hôte	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

---

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC / 12V DC

Tension de sortie 5 DC

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 25 to 80 (-13°F to 176°F)

Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humidité De 20 % à 80 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur Rouge

Longueur du produit 3.9 in [10 cm]

Largeur du produit 2.8 in [7 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.7 cm]

Poids du produit 4.0 oz [114 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.9 in [17.4 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 1.3 in [3.3 cm]

Poids brut 4.2 oz [120.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur de disque SSD mSATA vers SSD SATA 2,5 pouces

1 - Kit de fixation (2 vis de fixation pour le disque, 4 vis de fixation pour l'adaptateur)

1 - Manuel d'installation

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis