

Adaptador Convertidor de SSD mSATA a SATA de 2.5 Pulgadas

ID del Producto: SAT32MSAT257



Permite aumentar considerablemente el rendimiento del sistema al incorporar la velocidad de una unidad mSATA SSD en cualquier aplicación de disco duro SATA de 2.5", mediante el adaptador mSATA a SATA, modelo SAT32MSAT257.

Se aprovecha todo el potencial de un controlador SATA III, mediante un disco mSATA SSD que evita los cuellos de botella en las transferencias de datos, gracias a velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps. Los discos mSATA SSD también permiten ahorrar dinero, ya que reducen el consumo eléctrico, en contraste con las unidades convencionales de disco.

Ayuda a proteger el funcionamiento de una unidad, gracias al diseño de marco abierto, el cual garantiza la máxima disipación del calor.

El modelo SAT32MSAT257 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Dos unidades mSATA SSD no utilizadas pueden convertirse en una unidad convencional SATA SSD de 2.5"
- Recuperación/copias de seguridad de los datos de una unidad mSATA SSD mediante una computadora con SATA estándar
- Acceso a unidades mSATA SSD desde una fuente externa, como una caja de unidad SATA o una

estación de conexión

Características

- Soporte de marco abierto de aluminio
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con bahías SATA de 2.5" de 7 mm o superior
- Chasis con formato SATA 2.5 pulgadas
- Compatible con unidades de disco mSATA SSD

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	SATA
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	mSATA (mini SATA)
Instalación de la Unidad	Fijo

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Soporta Hot Swap	No

Conector(es)

Conectores de la Unidad	mSATA (52 pines, mini SATA)
Conectores del Host	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---



Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	25 to 80 (-13°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	20% a 80%

Características Físicas

Color	Rojo
Longitud del Producto	3.9 in [100 mm]
Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
Altura del Producto	0.3 in [7 mm]
Peso del Producto	4.0 oz [114 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Altura de la Caja	0.1 in [3 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 oz [33 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	<p>Convertor de disco mSATA SSD a disco SATA SSD de 2,5"</p> <p>Kit de montaje (2 tornillos de montaje de la unidad, 4 tornillos de montajes del adaptador)</p> <p>Manual de instalación</p>
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

