

## Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Convertidora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto

ID del Producto: SAT32MSATM



El adaptador SATA a mSATA, modelo SAT32MSATM, permite conectar una unidad mSATA SSD a cualquier puerto SATA estándar, ideal para conexiones de unidad mSATA SSD a sistemas informáticos ITX sin puerto mSATA.

El adaptador permite aprovechar al máximo la velocidad, ya que se actualiza a una unidad más rápida, mediante la conexión de una unidad mSATA SSD a cualquier computadora de escritorio con SATA disponible. Permite un tiempo de arranque más rápido y un mayor rendimiento en funcionamiento normal.

Para una fácil instalación que no requiere herramientas, cuando el espacio es limitado, el adaptador se conecta y se monta directamente en el puerto SATA.

El modelo SAT32MSATM está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Instalación del sistema operativo principal en una unidad SSD más rápida, mientras que se mantiene la unidad estándar HDD más grande en el mismo sistema, para el almacenamiento en masa
- Se agrega una unidad mSATA a un sistema informático ITX con solo puertos SATA estándar

## Características

- Puerto SATA instalado
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)
- Soporte para unidades SSD de 1.8v/3.3v

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	mSATA (mini SATA)
Instalación de la Unidad	Fijo

---

### Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No

---

### Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA)
Conectores del Host	1 - SATA (7 pines, datos) 1 - Molex (4 pines, PWM)

---

### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Humedad	Funcionamiento de 20% a 80% No funcionamiento de 15% a 90%

---

Características Físicas

Longitud del Producto	3.0 in [76.0 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.1 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
Peso del Producto	0.5 oz [14.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Ancho de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [10.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 oz [35.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador SATA a mSATA  1 - Adaptador de alimentación SATA a alimentación LP4 de 4 pines  1 - Manual de Instrucciones
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.