


## Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Convertora de SATA a Mini SATA

ID del Producto: SAT32MSATPEX



El adaptador mSATA a SATA, modelo SAT32MSATPEX, permite la conexión de una unidad mSATA a un puerto mSATA estándar, así como el montaje de la unidad en cualquier ranura de expansión de un ordenador de sobremesa.

El adaptador maximiza la velocidad del ordenador al agregar el rendimiento de una unidad mSATA SSD a cualquier ordenador de sobremesa con SATA disponible. Permite un tiempo de arranque más rápido y un mayor rendimiento en funcionamiento normal.

Para facilitar la instalación, el adaptador permite el montaje en cualquier ranura de expansión nueva o de generación anterior de un ordenador de sobremesa, con soporte para ranuras PCI y PCIe, e incluye soportes para perfil completo y perfil bajo.

El modelo SAT32MSATPEX está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Instalación del sistema operativo principal en una unidad SSD más rápida, mientras que se mantiene la unidad estándar HDD más grande en el mismo sistema, para el almacenamiento en masa
- Permite convertir un disco mSATA sin usar en un disco de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas común

- Acceso a una unidad mSATA desde un sistema SATA estándar de ordenador

## Características

- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con ranuras PCI/PCI-E
- Soporte para unidades SSD, versiones 1.8v/3.3v
- Soportes para perfil bajo y perfil completo incluidos

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	mSATA (mini SATA)
Instalación de la Unidad	Fijo

---

### Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No

---

### Conector(es)

Conectores de la Unidad	Ranura mSATA (52 pines, mini SATA)
Conectores del Host	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)

---

### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Humedad	HR 5% a 95%



---

Características  
Físicas

Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto	0.7 in [18 mm]
Altura del Producto	2.4 in [62 mm]
Peso del Producto	4.4 oz [125 g]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [33 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.6 oz [103 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	Tornillos de instalación del disco SSD
	Elemento de sujeción de la ranura PCI
	Soporte de montaje de perfil bajo
	Soporte de montaje de perfil completo
	Adaptador SATA a mSATA

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

