


## Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA

N° de produit: SAT32MSATPEX



L'adaptateur mSATA vers SATA SAT32MSATPEX vous permet de connecter un disque SSD mSATA à un port SATA standard, et de monter le disque sur tout slot d'extension d'ordinateur de bureau.

L'adaptateur optimise la vitesse de votre ordinateur en ajoutant la performance d'un disque S?SD mSATA à tout ordinateur de bureau compatible SATA. Il permet un temps de démarrage plus rapide et une performance accrue en fonctionnement normal.

Pour une installation simple, l'adaptateur se monte sur tout slot d'extension d'ordinateur de bureau récent ou ancien, avec la prise en charge des slots PCI et PCI-E. De plus, il comprend des supports pleine hauteur et faible encombrement.

Le SAT32MSATPEX bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Installez votre système d'exploitation principal sur un disque SSD plus rapide et conservez votre HDD plus grand standard dans le même système pour un stockage de masse
- Transforme un lecteur mSATA non utilisé en un lecteur à état solide SATA 2,5 po ordinaire
- Accédez à un disque mSATA à partir d'un système informatique SATA standard

## Spécifications techniques

- Conforme aux normes SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Compatible avec un slot PCI/PCI-E
- Prise en charge des disques SSD 1,8 V/3,3 V
- Supports faible encombrement et pleine hauteur inclus

---

### Matériel

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Politique de garantie  | 2 Years           |
| Nombre de disques      | 1                 |
| Disques compatibles    | mSATA (Mini SATA) |
| Installation du disque | Fixe              |

---

### Performance

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Type et débit | SATA III (6 Gbps) |
| RAID          | Non               |

---

### Connecteur(s)

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Connecteurs de disque | 1 - Slot mSATA (52 broches , Mini SATA)                     |
| Connecteurs hôte      | 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) |

---

### Logiciel

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Compatibilité système d'exploitation | OS independent; No software or drivers required |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

---

### Conditions environnementales

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Température de | -0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
|----------------|------------------------------|

fonctionnement

Température de stockage -10°C to 85°C (14°F to 185°F)

Humidité Humidité relative de 5 à 95 %

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 4.7 in [12 cm]

Largeur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Hauteur du produit 2.4 in [6.2 cm]

Poids du produit 4.4 oz [125 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.5 in [16.4 cm]

Package Width 5.2 in [13.1 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Poids brut 0.2 lb [0.1 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- 2 - Vis d'installation de disque SSD
- 2 - Entretoise de slot PCI
- 1 - Support de fixation faible encombrement
- 1 - Support de fixation pleine hauteur
- 1 - Adaptateur SATA vers mSATA

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis