

Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

ID prodotto: SAT32MSATPEX



L'adattatore mSATA a SATA SAT32MSATPEX permette di collegare un'unità SSD mSATA a una porta SATA standard e montare l'unità nello slot di espansione di qualsiasi desktop.

L'adattatore massimizza la velocità del computer aggiungendo le prestazioni di un'unità SSD mSATA a qualsiasi computer desktop dotato di SATA. Consente di ridurre il tempo di avvio e aumentare le prestazioni durante il normale funzionamento.

Per un'installazione senza problemi, l'adattatore si monta nello slot di espansione di qualsiasi desktop recente o di vecchia generazione grazie al supporto di slot PCI e PCIe e alle staffe a profilo basso e completo incluse.

SAT32MSATPEX è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di installare il sistema operativo primario su un'unità SSD più veloce e mantenere l'unità HDD standard di dimensioni maggiori nel medesimo sistema per l'archiviazione di grandi dimensioni
- Trasforma un'unità mSATA inutilizzata in una normale unità a stato solido SATA da 2,5"
- Permette di accedere a un'unità mSATA da un sistema di computer SATA standard

Caratteristiche

- Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con slot PCI/PCI-E
- Supporto di SSD da 1,8 v/3,3 v
- Staffe a profilo basso e completo incluse

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Numero di unità	1
Tipo unità	mSATA (Mini SATA)
Installazione unità	Fisso

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
RAID	No

Connettore/i

Connettori unità	1 - Slot mSATA (52 pin, Mini SATA)
Connettori host	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)

conservazione

Umidità Da 5% a 95% RH

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	2.4 in [6.2 cm]
Peso prodotto	4.4 oz [125 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	5.2 in [13.1 cm]
Package Height	1.3 in [33 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.2 lb [0.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	2 - Viti di installazione SSD
	2 - Distanziale per slot PCI
	1 - Staffa di montaggio a basso profilo
	1 - Staffa di montaggio a profilo completo
	1 - Adattatore SATA a mSATA

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.