


Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Convertidora de SATA a Mini SATA

ID del Producto: SAT32MSATPEX



El adaptador mSATA a SATA, modelo SAT32MSATPEX, permite la conexión de una unidad mSATA a un puerto mSATA estándar, así como el montaje de la unidad en cualquier ranura de expansión de una computadora de escritorio.

El adaptador maximiza la velocidad de la computadora al agregar el rendimiento de una unidad mSATA SSD a cualquier ordenador de sobremesa con SATA disponible. Permite un tiempo de arranque más rápido y un mayor rendimiento en funcionamiento normal.

Para facilitar la instalación, el adaptador permite el montaje en cualquier ranura de expansión nueva o de generación anterior de una computadora de escritorio, con soporte para ranuras PCI y PCIe, e incluye soportes para perfil completo y perfil bajo.

El modelo SAT32MSATPEX está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instalación del sistema operativo principal en una unidad SSD más rápida, mientras que se mantiene la unidad estándar HDD más grande en el mismo sistema, para el almacenamiento en masa
- Convierta un disco mSATA sin usar en un disco común de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas
- Acceso a una unidad mSATA desde un sistema de computadora con puertos SATA estándar

Características

- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con ranuras PCI/PCI-E
- Soporte para unidades SSD de 1.8v/3.3v
- Soportes para perfil bajo y perfil completo incluidos

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	mSATA (mini SATA)
Instalación de la Unidad	Fijo

Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA)
Conectores del Host	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa	-0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Humedad	HR 5% a 95%

Características Físicas

Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Altura del Producto	2.4 in [6.2 cm]
Peso del Producto	4.4 oz [125 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [33 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 lb [0.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Tornillos de instalación del disco SSD
	2 - Elemento de sujeción de la ranura PCI
	1 - Soporte de montaje de perfil bajo
	1 - Soporte de montaje de perfil completo
	1 - Adaptador SATA a mSATA

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.