


SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart

Productcode: SAT32MSATPEX



Met de SAT32MSATPEX mSATA-naar-SATA-adapter kunt u een mSATA SSD aansluiten op een standaard SATA-poort, en de schijf in elke laptopuitbreidingsleuf monteren.

De adapter maximaliseert de snelheid van uw computer door de prestatie van een mSATA SSD toe te voegen aan elke SATA-desktopcomputer. Dit versnelt de opstarttijd en zorgt voor betere prestaties bij normaal gebruik.

Voor een probleemloze installatie wordt de adapter gemonteerd in elke nieuwe of oude desktopuitbreidingsleuf, met ondersteuning voor PCI- en PCIe-sleuven, terwijl full-profile en low-profile steunen worden meegeleverd.

De SAT32MSATPEX wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installeer uw primaire besturingssysteem op een snellere SSD-schijf en laat uw grotere standaard HDD in hetzelfde systeem voor bulkopslag
- Maak van een ongebruikte mSATA-schijf een standaard 2,5 inch SATA-schijf
- Toegang tot een mSATA-schijf vanaf een standaard SATA-computersysteem

Eigenschappen

- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met PCI/PCI-E-sleuven
- Ondersteunt 1.8v/3.3v SSD
- Inclusief low- en full-profile steunen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal stations	1
Schijftype	mSATA (Mini SATA)
Schijfinstallatie	Vast

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee

Connector(en)

Schijfaansluitingen	mSATA (52-polig, Mini SATA) sleuf
Hostaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Vochtigheid	5% tot 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Lengte product	4.7 in [12 cm]
----------------	----------------



Breedte product	0.7 in [18 mm]
Hoogte product	2.4 in [62 mm]
Gewicht product	4.4 oz [125 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	5.2 in [13.1 cm]
Package Height	1.3 in [33 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.6 oz [103 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SATA-naar-mSATA-adapter
	Full-profile montagesteun
	Low-profile montagesteun
	Uitgestoken PCI-sleuf
	SSD-installatieschroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

