

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5" con ventola

ID prodotto: SAT3510BU3



L'enclosure per disco rigido esterno USB 3.0 nero SAT3510BU3 permette di connettere un disco rigido SATA da 3,5" tramite USB 3.0: una soluzione di archiviazione esterna all'avanguardia, che consente di sfruttare la velocità e le prestazioni supportate dall'interfaccia USB SuperSpeed. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 4 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, questa enclosure per disco rigido esterno offre l'accesso ai file ad altissime velocità: 10 volte maggiori rispetto a USB 2.0 e più veloce del 60% rispetto a SATA II e eSATA. Inoltre, l'interfaccia USB 3.0 è compatibile all'indietro con le revisioni USB 2.0 e 1.1 ed è quindi possibile utilizzare l'enclosure con sistemi meno recenti che non supportano lo standard USB più recente, rispettivamente a velocità di 480 Mbps e 12 Mbps.

L'enclosure per disco rigido si presenta con un design compatto senza supporti che richiede poco spazio. In più è dotata di una ventola da 80 mm utile a mantenere il disco a basse temperature per assicurare massime prestazioni.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SAT3510BU3 supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

Con garanzia di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0
- Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Caratteristiche

- Interfaccia host USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Pannelli laterali leggeri in alluminio e di lunga durata
- Ventola di raffreddamento da 80 mm con interruttore di accensione
- Indicatore di batteria/attività LED
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattore di forma 3,5"
- Conforme ad archiviazione di massa USB classe trasporto bulk-only con specifiche rev. 1.3
- Fattore di forma compatto, adatto alla scrivania
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	Sì
Ventole	1 - 80 mm
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Dimensioni unità	3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
Tipo cuscinetti ventola	Cuscinetti a manicotto
ID chipset	ASMedia - ASM1051

Prestazioni

Velocità flusso aria	22 CFM
Livello di rumorosità	29 dBA
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	No
RAID	No
Capacità max unità	Testato con dischi rigidi fino a 2 TB
RPM ventola	2500 RPM

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Fisso - Alimentazione, Lampeggiante - Attività
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	24

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	5.6 in [14.3 cm]
Larghezza prodotto	2.1 in [5.2 cm]
Altezza prodotto	7.1 in [18 cm]
Peso prodotto	20.5 oz [580 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.4 in [23.8 cm]
Larghezza del Pacco	3.4 in [86.2 mm]
Altezza del Pacco	8.4 in [21.3 cm]

	Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Enclosure disco rigido SATA 3,5" USB 3.0 1 - Distanziatore in schiuma 1 - Cavo USB 3.0 da 90 cm 1 - Adattatore di alimentazione universale 3 - Prese per alimentazione - NA, UK, Eur 1 - Manuale
Informazioni sulla garanzia	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.