

3,5" USB 3.0 kabinett för SATA-hårddisk med fläkt

Produkt ID: SAT3510BU3



Med SAT3510BU3 svart, extern USB 3.0-hårddisk kan du ansluta en 3,5 tums SATA-hårddisk via USB 3.0 – en toppmodern, extern lagringslösning som gör det möjligt att utnyttja hastigheten och prestandan som stöds av gränssnittet för SuperSpeed USB. Hårddiskar med stor kapacitet (testade med upp till 4 TB) kan användas för att betydligt öka din dators lagrings-/säkerhetskopieringskapacitet.

Detta externa HDD-kabinett stödjer dataöverföringshastigheter på ut till 5 Gbps och ger blixtsnabb åtkomst till filer – 10x snabbare än USB 2.0 och 60 % snabbare än SATA II och eSATA. Dessutom är USB 3.0-gränssnittet bakåtkompatibelt med USB-revisionerna 2.0 och 1.1, så kabinettet kan användas med äldre system som inte har stöd för den senaste USB-standarden med hastigheter på 480 Mbps respektive 12 Mbps.

Enhetskabinettet har en kompakt, fristående design som tar upp minimalt med plats och är utrustad med en 80 mm fläkt som håller den installerade hårddisken sval för toppprestanda.

För att säkerställa kompatibilitet med ditt datorsystem, stödjer SAT3510BU3 alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

Täcks av 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Dra nytta av nya bärbara och stationära datorer med USB 3.0-anslutningsbarhet
- Uppgradera från USB 2.0-enhetskabinett till en snabbare extern USB 3.0-lagringslösning
- Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
- Lägg till extra lagring till nästan vilket datorsystem med USB som helst
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela snabbt och säkert stora filer mellan datorer utan nätverksanslutning
- Hämta data från en gammal SATA-hårddisk eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- High speed USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Lätta och hållbara sidopaneler i aluminium
- 80 mm kylfläkt med av/på-strömbrytare
- LED-indikator för ström/aktivitet
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stödjer SATA-hårddiskar (HDD) med formfaktor 3,5"
- Kompatibel med USB-masslagringsklass, Bulk-Only-transportspecifikationer revision 1.3
- Kompakt, stationär formfaktor
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	1 - 80 mm
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Fläktlagerstyp	Glidlager
Chipset-ID	ASMedia - ASM1051

Prestanda

Luftflödes hastighet	22 CFM
Bullernivå	29 dBA
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
RAID	Nej
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB
Fläkt rpm	2500 RPM

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Fast – ström, blinkande – aktivitet
-----------------	---

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	12V DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Produktlängd	5.6 in [14.3 cm]
Produktbredd	2.1 in [5.2 cm]
Produkthöjd	7.1 in [18 cm]
Produktvikt	20.5 oz [580 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.4 in [23.8 cm]
Paketets bredd	3.4 in [86.2 mm]
Paketets höjd	8.4 in [21.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0 SATA 3,5 tums hårddiskabinett
	1 - Dämpning i skumplast
	1 - 3ft USB 3.0-kabel
	1 - Universell strömadapter
	3 - Strömadapteranslutning (NA/UK/EU)
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.