

2x 3,5 inch USB 3.0 Verwisselbare SATA Harde Schijf Behuizing zonder Lade met Ventilator

Productcode: SAT3520U3R



De SAT3520U3R USB 3.0 naar 2x 3,5 inch SATA Harde Schijf Behuizing zonder Lade maakt het toevoegen van snelle externe opslagmedia gemakkelijk, door twee 3,5 inch interne SATA harde schijven om te zetten in een externe harde schijf. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 4 TB per bay) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De behuizing is uitgevoerd zonder lade zodat u de harde schijf niet in een behuizing of lade hoeft te monteren en bevestigen, voor een snelle en gemakkelijke installatie of verwijdering.

Het gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface, die tot 10 keer sneller is dan USB 2.0, maakt de opslag en overdracht van grote bestanden sneller dan ooit, terwijl het ook nog steeds kan worden gebruikt op oudere USB 2.0-systemen. Door de ingebouwde RAID-functionaliteit (0, 1, BIG, JBOD) kunnen de twee schijven worden gecombineerd ten bate van snelheid, redundantie of capaciteit, of zelfs worden gebruikt als afzonderlijke schijven, naar gelang de situatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Externe opslag die gemakkelijk tussen verschillende computersystemen kan worden uitgewisseld
- Breid de opslagcapaciteit van een laptop of geïntegreerd systeem (kleine vormfactor) uit met een externe harde schijf
- Voeg externe opslagcapaciteit toe voor video- of fotobewerking, zodat er gemakkelijker kan worden

gewerkt met zeer grote bestanden

- Extra opslagcapaciteit voor back-ups / archivering voor IT-professionals
- Zet ongebruikte SATA harde schijven om in extra externe opslag

Eigenschappen

- Ontwerp zonder lade: 3,5 inch schijven zijn niet gemonteerd in een lade of behuizing / chassis
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- RAID-ondersteuning: 0, 1, BIG (lineair), JBOD
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen, klaar voor gebruik
- 55mm koelventilator
- Afsluitbare deurtjes
- LED-indicatoren voor voeding en activiteit
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	55 mm
Interface	USB 3.0
Aantal stations	2
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	JMicron - JMS551

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------



UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
RAID	Ja
Ondersteunde RAID-niveaus	BIG (span of lineair) JBOD - (Just a Bunch of Disks) RAID 0 (stripe) RAID 1 (mirror)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 4 TB of minder per bay (8 TB totaal)
Aantal plaatsingen	15, 000 cycles
Temperatuuralarm	Nee

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
----------------------------	-----------------

Indicatoren

LED-indicatoren	Power (blauw) Activiteit (blauw)
-----------------	-------------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC



Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3A

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	8.3 in [21 cm]
Breedte product	3.0 in [76 mm]
Hoogte product	5.3 in [13.5 cm]
Gewicht product	30.3 oz [858 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	10.0 in [25.5 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Package Height	7.1 in [18 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 lb [1.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Harde Schijf Behuizing
	USB 3.0-kabel
	Voedingskabel (NA/GB/EU)
	Universele voedingsadapter



Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

