

Dubbele Externe SATA Harde Schijf Behuizing - 2x USB 3.0 RAID 3,5 inch Behuizing

Productcode: SAT3520U3SR



De SAT3520U3SR USB 3.0 RAID Behuizing maakt van twee 3,5 inch SATA (SATA I, SATA II, SATA III) harde schijven een extern RAID-array via een USB 3.0-verbinding. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 4 TB per bay) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

Of het voor u nu gaat om grotere capaciteit of redundantie van gegevens, deze USB 3.0-behuizing is de oplossing, met ingebouwde ondersteuning voor meerdere RAID-niveaus (RAID 0, 1, JBOD) voor een verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden. De schijfbehuizing werkt ook zonder RAID, zodat beide schijven onafhankelijk kunnen worden gebruikt.

De SAT3520U3SR RAID-behuizing voldoet aan de SuperSpeed USB 3.0-specificaties met een bandbreedte tot 5 Gbit/s (10x sneller dan USB 2.0), wat het gemakkelijker en sneller maakt grote hoeveelheden gegevens over te zetten of te streamen. Hoewel de dubbele schijfbehuizing met maximale snelheden zal werken wanneer deze is aangesloten via USB 3.0, is het ook meer dan geschikt voor gebruik met oudere systemen, want het is achterwaarts compatibel met USB 2.0-aansluitingen.

De SAT3520U3SR verlengt de levensduur van uw harde schijven dankzij de ingebouwde koelventilator en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bedrijfstoepassingen die externe RAID-opslag nodig hebben voor redundantie van gegevens

- Voor het eenvoudig overzetten van opslagmedia tussen verschillende computersystemen en een grote hoeveelheid externe opslag voor backup / archivering
- Video- of beeldbewerking voor professionals / hobbyisten die werken met zeer grote bestanden

Eigenschappen

- Twee vaste harde schijf sleuven
- Ondersteunde RAID-niveaus: 0, 1, JBOD
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
- 50mm koelventilator
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	50 mm
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Aantal stations	2
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	ASMedia - ASM1051 Silicon Image - Sil5923

Prestaties



Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
RAID	Ja
Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe) JBOD - (Just a Bunch of Disks) RAID 1 (mirror)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 4 TB of minder per bay (8 TB totaal)

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
Notitie	<p>De maximale ondersteunde partitiegrootte voor oudere 32-bit Windows-systemen is 2 TB. Windows beperkt de partitiegrootte tot 2 TB of is niet in staat de schijven correct te detecteren als deze groter zijn dan 2 TB per schijf / array. </p>

Indicatoren



LED-indicatoren	Power
	Schijf power/activiteit

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3000 mA

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	7.6 in [19.2 cm]
Breedte product	3.0 in [75 mm]
Hoogte product	4.9 in [12.5 cm]
Gewicht product	2.8 lb [1.3 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	10.3 in [26.1 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	7.3 in [18.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 lb [1.8 kg]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

Dubbele Schijfbehuizing

USB 3.0-kabel

Set schroeven

Kunststof standaard

Universele voedingsadapter

Netstroomadapter (VS/GB/EU)

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

