

SATA extern hårddiskskabinett med dubbla fack - USB 3.0 RAID 3,5" HDD-kabinett med 2 fack

Produkt ID: SAT3520U3SR



SAT3520U3SR USB 3.0 RAID-kabinettet förvandlar två 3,5 tums SATA-hårddiskar (SATA I, SATA II, SATA III) till en extern RAID-uppställning via en USB 3.0-anslutning. Enheter med hög kapacitet (testat med upp till 4TB per fack) kan användas för att förbättra datorns lagrings-/säkerhetskopieringsmöjligheter.

Oavsett om du vill ha större kapacitet eller dataredundans så är detta USB 3.0-hårddiskskabinett med två fack lösningen, med inbyggt stöd för flera RAID-lägen (RAID 0, 1, JBOD) som gör att kabinettet passar dina behov. Hårddiskskabinettet har även stöd för icke-RAID-drift så båda hårddiskarna kan användas var för sig.

Kabinettet är kompatibelt med SuperSpeed USB 3.0 specifikationerna och kan tillhandahålla upp till 5 Gbps bandbredd (10x mer än USB 2.0) vilket gör att det är enklare och snabbare att överföra och strömma stora mängder data med SAT3520U3SR RAID-kabinettet. Även om kabinettet med dubbla fack presterar som bäst när det är anslutet till en dator med USB 3.0 fungerar det mer än väl med äldre system eftersom det är bakåtkompatibelt med USB 2.0.

SAT3520U3SR kan med sin inbyggda kylfläkt förlänga dina hårddiskars livslängd och täcks av StarTech.coms 2-årsgarant och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Företagsapplikationer som kräver RAID-lagring för dataredundans
- När man enkelt behöver kunna överföra lagrad data mellan olika datorsystem och stora externa lagringsutrymmen för säkerhetskopiering/arkivering
- Professionella/amatörer som arbetar med stora filstorlekar inom videoredigering eller fotografi

Funktioner

- Dubbla, fasta hårddiskfack
- Stödda RAID-lägen: 0, 1, JBOD
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för bandbredd på upp till 5 Gbps
- Varje fack har LED-lampor som visar ström och aktivitet
- 50mm kylfläkt
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stöder 3,5 tums formfaktor SATA-hårddiskar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	1 - 50 mm
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	3.5in
Enhetstyp	SATA

Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	ASMedia - ASM1051 Silicon Image - Sil5923

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
Typ och hastighet	SATA II (3 Gbps)
RAID	Ja
RAID-lägen som stöds	RAID 0 (stripade enheter) JBOD - (Just a Bunch of Disks) RAID 1 (speglade enheter)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 5400 rpm-hårddiskar per fack (totalt 8 TB)

Kontakt(er)

Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB 3.0-port
-----------------------	--------------------

Obs. <p>För äldre 32-bitars Windows-system är den maximala partitionsstorleken 2 TB. Windows begränsar partitionsstorleken till 2 TB eller känner inte igen hårddisken(-arna) om den/de är större än 2 TB per/hårddisk/uppställning.</p>

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
	2 - Enhet ström/aktivitet

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	110V-240V AC
Utpänning	12V DC
Utström	3000 mA

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	10% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Silver
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Produktlängd	7.6 in [19.2 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.5 cm]
Produkthöjd	4.9 in [12.5 cm]
Produktvikt	2.8 lb [1.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	10.3 in [26.1 cm]
Paketets bredd	6.0 in [15.2 cm]

Paketets höjd 7.3 in [18.6 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.0 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dubbelt hårddiskskabinett
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Skruvsats
	1 - Ställ av plast
	1 - Universell strömadapter
	3 - Strömadapteranslutning (NA/EU/UK)
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.