

Caja Externa de 4 Bahías para Discos Duros HDD de 3,5" SATA/SAS 1U 19" Pulgadas de Montaje en Rack

ID del Producto: SAT35401U



La caja HDD con 4 bahías sin bandeja, de montaje en estante, modelo SAT35401U, permite el montaje y la sustitución en caliente de hasta cuatro unidades SATA o SAS de 3,5" en un espacio de almacenamiento de estante/rack 1U.

Para garantizar el máximo rendimiento y versatilidad, la caja ofrece soporte para velocidades de unidad SATA/SAS HDD de hasta 6,0 Gbps, con interfaz mini SAS, y es totalmente compatible con controladores RAID para aplicaciones de mejor almacenamiento.

El chasis de resistente acero y montaje en estante con 3 ventiladores integrados lo convierte en una solución ideal para cualquier entorno de servidor que requiera el almacenamiento con sustitución en caliente.

El modelo SAT35401U está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Montaje en rack que permite la fácil integración en un entorno de cuarto de servidores
- Permite reemplazar o actualizar backplanes IDE o SATA antiguos por un backplane SAS/SATA
- Permite realizar copias de respaldo de sistemas en los cuales se requiere extraer físicamente las copias del sistema
- Permite reemplazar/extraer discos individuales de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema deje de funcionar en ningún momento

Características

- Chasis de montaje en estante
- Soporta Hot-Swap
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con SAS, versiones I/II (3,0/6,0 Gbps)
- Conexión de interfaz Mini SAS
- 4 bahías de unidad sin bandeja
- Adaptador de alimentación universal y externo
- Compatible con controladores RAID
- 3 ventiladores de enfriamiento
- Soportes de montaje incluidos
- Tasa de inserción de 10.000

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	Sí
Ventiladores	3 - 40 mm
Cantidad de Unidades	4
Tamaño de la Unidad	3.5in

	Unidades Compatibles	SAS & SATA
	Instalación de la Unidad	Extraíble
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
	Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
	Soporta Hot Swap	Sí
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	4 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna)
	Conectores del Host	1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Indicadores		
	Indicadores LED	3 - Alimentación/actividad (unidad 3) 4 - Alimentación/actividad (unidad 4) 2 - Alimentación/actividad (unidad 2) 1 - Alimentación/actividad (unidad 1)
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2.5A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	6.5A

Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	78

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	17.3 in [44 cm]
Ancho del Producto	11.9 in [30.2 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.4 cm]
Peso del Producto	9.2 lb [4.2 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	20.9 in [53 cm]
Ancho de la Caja	15.4 in [39 cm]
Altura de la Caja	5.5 in [14 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.8 lb [6.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Caja HDD de 3,5" para montaje en estante de 4 bahías
	1 - Juego de brackets de montaje

1 - Adaptador de Alimentación

1 - Juego de tapas

1 - Juego de patas de goma

1 - Manual del Usuario

1 - Soporte para adaptador de alimentación con
hardware de montaje

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.