

Boîtier pour Disque Dur 4 Baies SATA / SAS 3,5" à Montage en Rack 1U

N° de produit: SAT35401U




Le boîtier à HDD sans tiroir à 4 baies SAT35401U montable en rack permet d'installer et d'échanger à chaud jusqu'à quatre disques dur SATA ou SAS 3,5 pouces dans 1U d'espace rack/cabinet de stockage.

Pour optimiser son fonctionnement et sa polyvalence, il prend en charge des vitesses de lecteur de disque dur SATA/SAS jusqu'à 6 Gb/s grâce à sa fonction d'interface Mini SAS et est entièrement compatible avec les contrôleurs RAID pour des applications de stockage améliorées.

Son robuste châssis tout en métal montable en rack équipé de 3 ventilateurs intégrés en font la solution idéale pour tout environnement serveur nécessitant un stockage à échange à chaud.

Le modèle SAT35401U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Capacité de montage en rack facilitant l'intégration dans une salle de serveurs
- Permet de remplacer ou de mettre à jour des anciennes faces arrières IDE ou SATA à l'aide d'une face arrière SAS/SATA.
- Les systèmes de sauvegarde où l'effacement des données de sauvegarde du système est requis.
- Etre à même de remplacer/retirer les lecteurs individuels d'un faisceau de stockage en minimisant ou supprimant les temps d'indisponibilité du système.

Spécifications techniques

- Châssis montable en rack
- Compatibilité avec remplacement à chaud.
- Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Compatible avec les disques SAS révision I/II (3/6 Gb/s)
- Connexion à l'interface Mini SAS
- 4 baies de lecteur sans tiroir
- Adaptateur d'alimentation externe universel
- Compatible avec les contrôleurs RAID
- 3 ventilateurs de refroidissement
- Supports de montage inclus
- 10 000 insertions

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Oui
Ventilateurs	3 - 40 mm
Nombre de disques	4
Taille du disque	3.5in
Disques compatibles	SAS & SATA

Installation du disque Amovible

Performance

Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s

Type et débit SATA III (6 Gbps)

Capacité échange à chaud Oui

Connecteur(s)

Connecteurs de disque 4 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne)

Connecteurs hôte 1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Certifié Microsoft WHQL Oui

Indicateurs

Indicateurs lumineux 3 - Alimentation/activité (lecteur 3)

4 - Alimentation/activité (lecteur 4)

2 - Alimentation/activité (lecteur 2)

1 - Alimentation/activité (lecteur 1)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 2.5A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 6.5A

Type de prise M

Consommation 78

électrique

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humidité	HR de 20 % ~ HR de 80 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	17.3 in [44 cm]
Largeur du produit	11.9 in [30.2 cm]
Hauteur du produit	1.8 in [4.4 cm]
Poids du produit	9.2 lb [4.2 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	20.9 in [53 cm]
Package Width	15.4 in [39 cm]
Package Height	5.5 in [14 cm]
Poids brut	13.8 lb [6.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier de HDD 3,5 pouces à montage en rack 4 baies
	1 - Jeu de support de fixation
	1 - Adaptateur d'alimentation
	1 - Jeu d'obturateurs de trou

1 - Jeu de patins en caoutchouc

1 - Manuel d'utilisation

1 - Support d'adaptateur d'alimentation avec matériel de fixation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis