

Box esterno per disco rigido esterno SATA/SAS 3,5" a 4 alloggiamenti per montaggio a rack 1U con SATA 6 Gbps

ID prodotto: SAT35401U



Il box esterno per HDD trayless a 4 alloggiamenti, montabile a rack SAT35401U permette montaggio e hot-swap di massimo quattro dischi rigidi SATA o SAS da 3,5" in 1U dello spazio di archiviazione del rack/armadio.

Per assicurare massime prestazioni e versatilità, il box esterno offre il supporto di velocità per HDD SATA/SAS fino a 6,0 Gbps con interfaccia mini SAS ed è completamente compatibile con i controller RAID per applicazioni avanzate di archiviazione.

Il robusto chassis in acciaio montabile su rack con 3 ventole integrate lo rende una soluzione ideale per qualsiasi ambiente server che richieda un'archiviazione con funzione hot-swap.

SAT35401U è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montabile a rack per una semplice integrazione nell'ambiente della sala server
- Per sostituire o aggiornare schede backplane meno recenti IDE o SATA con schede adeguate a SATA/SAS
- Sistemi di backup in cui è necessario eliminare fisicamente i dati salvati dal sistema
- Per poter rimuovere/sostituire unità singole da un array di archiviazione senza dover ridurre le attività del sistema o spegnerlo

Caratteristiche

- Chassis montabile a rack
- Compatibile con hot-swap
- Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con SATA revisione I/II (3,0/6,0 Gbps)
- Connessione interfaccia Mini SAS
- 4 alloggiamenti per unità trayless
- Adattatore di alimentazione esterno universale
- Compatibile con controller RAID
- 3 ventole di raffreddamento
- Staffe di montaggio incluse
- 10.000 cicli di inserimento

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	Sì
Ventole	3 - 40 mm
Numero di unità	4
Dimensioni unità	3.5in
Tipo unità	SAS & SATA

	Installazione unità	Rimovibile
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
	Funzionalità hot swap	Sì
Connettore/i		
	Connettori unità	4 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno)
	Connettori host	1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
	Certificato Microsoft WHQL	Sì
Indicatori		
	Indicatori LED	3 - Alimentazione/attività (Unità 3) 4 - Alimentazione/attività (Unità 4) 2 - Alimentazione/attività (Unità 2) 1 - Alimentazione/attività (Unità 1)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	2.5A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	6.5A
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	78

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità	20%RH ~ 80%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	17.3 in [44 cm]
Larghezza prodotto	11.9 in [30.2 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.4 cm]
Peso prodotto	9.2 lb [4.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.9 in [53 cm]
Package Width	15.4 in [39 cm]
Package Height	5.5 in [14 cm]
Peso spedizione (confezione)	13.8 lb [6.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>1 - Box esterno per HDD da 3,5" montabile a rack 4 alloggiamenti</p> <p>1 - Set di staffe per montaggio</p> <p>1 - Adattatore di alimentazione</p> <p>1 - Set di coperture per fori</p> <p>1 - Set di piedini in gomma</p>
--------------------------	---

1 - Manuale utente

1 - Staffa per adattatore di alimentazione con hardware
di montaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.