

1U rack monteerbaar 3,5 inch SATA / SAS externe harde-schijfbehuizing met 4 bays en SATA 6 Gbps

Productcode: SAT35401U




Met de SAT35401U in een rack te monteren, trayless HDD-behuizing met 4 bays kunt u vier 3,5 inch SATA of SAS harde schijven hot-swappen en monteren in 1U opslagrek/-kast.

Voor maximale prestaties en veelzijdigheid ondersteunt de behuizing een SATA/SAS HDD-snelheid tot 6,0 Gbps met een mini SAS-interface en is volledig compatibel met RAID-controllers voor verbeterde opslagtoepassingen.

Het robuuste, in een stalen rack te monteren chassis met 3 ingebouwde ventilatoren is een ideale oplossing voor elke serveromgeving waarin het hot-swappen van opslagapparaten noodzakelijk is.

De SAT35401U wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- In een rek te monteren en dus gemakkelijk te integreren in serverruimtes
- Vervang of upgrade oudere IDE- of SATA-backplanes met een SAS/SATA-backplane
- Maak een back-up van systemen waarbij de opgeslagen gegevens fysiek uit het systeem dienen te worden verwijderd
- Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray met weinig of geen systeemuitleg

Eigenschappen

- In een rek te monteren chassis
- Hot-swappable
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Mini SAS-interfaceaansluiting
- 4 trayless drive bays
- Universele externe voedingsadapter
- Compatibel met RAID-controllers
- 3 koelventilatoren
- Montagesteunen meegeleverd
- 10.000 insertion rating

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	3 - 40 mm
Aantal stations	4
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SAS & SATA

	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	Hot-swappable	Ja
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	4 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)
	Hostaansluitingen	1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Indicatoren		
	LED-indicatoren	3 - Voeding/activiteit (schijf 3)
		4 - Voeding/activiteit (schijf 4)
		2 - Voeding/activiteit (schijf 2)
		1 - Voeding/activiteit (schijf 1)
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2.5A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	6.5A
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	78
Gebruiksomgeving		

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	17.3 in [44 cm]
Breedte product	11.9 in [30.2 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.4 cm]
Gewicht product	9.2 lb [4.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	20.9 in [53 cm]
Package Width	15.4 in [39 cm]
Package Height	5.5 in [14 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.8 lb [6.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - In een rek te monteren 3,5 inch HDD-behuizing met 4 bays
	1 - Montagebeugelset
	1 - Voedingsadapter
	1 - Pluggenset
	1 - Set met rubberen pootjes
	1 - Handleiding

1 - Voedingsadaptersteun met montagemiddelen

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.