

3,5 inch 4-Bay eSATA USB Externe Harde Schijf Behuizing

Productcode: SAT3540U2E



De SAT3540U2E 4-Bay Externe Harde Schijf Behuizing van StarTech.com is een high-performance SATA-behuizing die via eSATA en / of USB kan worden aangesloten op een computersysteem. De behuizing kan op twee systemen tegelijk worden aangesloten, één via USB en één via eSATA, zodat men geïnstalleerde SATA harde schijven met beide computers kan gebruiken door de verbindingen per knopdruk heen en weer te schakelen.

De 4-bay SATA-behuizing werkt met 3,5 inch Serial ATA harde schijven (SATA, SATA II, SATA III) van hoge capaciteit (getest tot 4 TB per bay) en is voorzien van een afneembaar front dat zorgt voor een gemakkelijke toegang tijdens het installeren of verwijderen van de schijven.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg externe opslag toe zonder u zorgen te hoeven maken over drivers of software
- Externe opslag die gemakkelijk tussen verschillende computersystemen kan worden uitgewisseld

- Grote externe opslagcapaciteit voor back-ups / archivering
- Video- of beeldbewerking voor professionals / hobbyisten die werken met zeer grote bestanden

Eigenschappen

- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- eSATA-aansluiting (voldoet aan SATA rev. 2) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Handmatig omschakelbaar tussen eSATA- en USB-aansluitingen
- Afneembaar front en toegankelijk bays
- 80mm koelventilatoren met 4 mogelijke snelheden: Laag, Midden, Hoog, Auto
- Automatische energiebesparing bij loskoppeling of uitschakeling van de computer
- LED-statusindicatoren voor elke schijf, aansluiting en ventilatorsnelheid
- Geen drivers of software nodig
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven
- Plug-and-play en hot-swappable
- Robuuste aluminium behuizing

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	1 - 80 mm
Interface	USB 2.0 & eSATA
Aantal stations	4
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar

	Lagertype ventilator	Kogellager
	Chipsetcode	EXAR - XRS10L240
Prestaties	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
	Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
	RAID	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 4 TB of minder per bay (16 TB totaal)
	Toerental ventilator	Low - 1200rpm Med - 1800rpm High - 2500rpm
Connector(en)	Schijfaansluitingen	4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - eSATA (7-polig, data) 1 - USB B (4-polig)
Software	Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor bepaalde functies van de behuizing is er een eSATA-poort vereist voor het leveren van Port Multiplier-functionaliteit. Zonder deze functionaliteit is slechts een van de schijven toegankelijk.
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Interface-indicatoren

1 - Power-indicator (blauw- aan, oranje - standby, uit - uit)

1 - Synchronisatie-indicator (blauw- 6 seconden vertraging na verbreking om uit te zetten, oranje - standby meteen na verbreking, uit - doe niets na verbreking)

3 - Indicatoren ventilatorsnelheid

2 - Indicatoren ventilatormodus

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	115V-230V AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	5A

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	8.5 in [21.5 cm]
Breedte product	5.0 in [12.6 cm]
Hoogte product	6.7 in [17 cm]
Gewicht product	4.0 lb [1.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	11.5 in [29.3 cm]
-------------------	-------------------

Package Width	6.4 in [16.3 cm]
Package Height	10.7 in [27.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.9 lb [3.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Behuizing voor vier harde schijven 1 - eSATA-kabel 1 - USB-kabel 1 - Schroevendraaier met een set schroeven 3 - Netsnoeren (VS/GB/EU) 1 - Universele voedingsadapter 1 - Handleiding
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.