

RAID-torn med 4 fack för externa hårddiskar - eSATA USB 3.0 kabinett

Produkt ID: SAT3540U3ER



SAT3540U3ER SATA 3,5" RAID-kabinettet med 4 fack och USB 3.0/eSATA är en högpresterande extern RAID-lagringslösning som stöder upp till 4 3,5" SATA-hårddiskar med hög kapacitet (testad med upp till 4 TB per fack) över en USB 3.0- eller eSATA-anslutning.

RAID-kabinettet med 4 fack kan anslutas till värd-/källdatorn genom USB eller eSATA och bygger automatiskt din SATA RAID-array baserat på ditt val (stöder RAID 0, RAID 1, RAID 1+0, RAID 3 och RAID 5) och ger en enkel men ändå flexibel extern lagringslösning.

Kabinettet har en praktisk design och LED-indikatorer på frontpanelen som visar RAID-information och enkel överblick över hårddiskstatus och -aktivitet. Kabinettet har även en inbyggd 80 mm fläkt med 3 hastigheter med automatiska eller manuella kontroller som låter dig själv bestämma fläktens hastighet och garanterar lämpliga temperaturer för optimal enhetsprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till extern RAID-lagring utan att behöva tänka på drivrutiner eller mjukvara

- Maximerar lagringsöverföringar mellan olika datorsystem
- Stora externa lagringsvolymmer med redundans för säkerhetskopiering eller arkivering av viktig data
- Professionella/amatörer som arbetar med stora filstorlekar inom videoredigering eller fotografi

Funktioner

- SuperSpeed USB 3.0-värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- SATA revision 2-kompatibelt eSATA-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 3,0 Gbps
- Stödda RAID-lägen: 0 (striping), 1 (spegel), 3 (paritet disk), 5 (striping paritet), 10 (1+0), omfång/sammanfogning
- Användaren kan konfigurera direkt från enheten
- 80 mm kylfläkt med 4 valbara hastigheter: Låg, Med, Hög, Auto
- Automatiskt strömsparläge när värdanslutningen bryts eller stängs av
- Löstagbar frontpanel och lättillgängliga enhetsfack
- Stabila aluminiumchassin
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stöder 3,5 tums formfaktor SATA-hårddiskar
- Ingen drivrutin eller programinstallation
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Nej
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	1 - 80 mm
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) USB 3.0 & eSATA

	eSATA
Antal enheter	4
Enhetsstorlek	3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Fläktlagerstyp	Kullager
Chipset-ID	JMicron - JMB394
	JMicron - JMB355
	JMicron - JMS539

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
Typ och hastighet	SATA II (3 Gbps)
RAID	Ja
RAID-lägen som stöds	BIG (Omfång eller sammanfogning)
	RAID 0 (stripade enheter)
	RAID 1 (speglade enheter)
	RAID 5 (Stripade enheter med paritet)
	RAID 3 (Stripat set med dedikerad paritet)
	RAID 10 (1+0, Stripat set av speglade enheter)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 5400 RPM hårddiskar per fack (totalt 16 TB)
Fläkt rpm	Low - 1200rpm
	Med - 1800rpm
	High - 2500rpm

Kontakt(er)

Enhetskontakter	4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - eSATA (7-stifts, data)
	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig USB- eller eSATA-port
Obs.	Den maximala partitionsstorleken som stöds av vissa 32-bit Windows-system är 2 TB. Dessa Windows-versioner kan inte identifiera multipla enheter i varje RAID-läge om den totala storleken överskrider 2 TB.

Indikatorer

LED-indikatorer	2 - Vårdanslutning
	2 - Fläktläge
	3 - Fläkthastighet
	1 - Ström
	1 - RAID-återuppbyggnad
	1 - HDD-fel
	6 - RAID-läge

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	115V-230V AC
Inström	1.6A
Utspänning	12V DC
Utström	5A
Kontakttyp	4-pin DIN

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	5% ~ 95% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Produktlängd	8.5 in [21.5 cm]
Produktbredd	5.0 in [12.6 cm]
Produkthöjd	6.7 in [17 cm]
Produktvikt	4.0 lb [1.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.5 in [29.3 cm]
Paketets bredd	6.2 in [15.8 cm]
Paketets höjd	10.7 in [27.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.1 lb [2.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDD-kabinett för fyra enheter
	4 - Hårddiskhandtag
	1 - eSATA-kabel
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Skruvmejsel och skruvar
	3 - Strömkabel (NA/UK/EU)
	1 - Universell strömadapter

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.